

bott

Umweltschrank

verso

Höhe x Breite x Tiefe 800 x 1050 x 550 mm, Doppel-Flügeltür, 2 Ebene(n) mit Wannensboden, unten 1 Ebene, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL1023 Verkehrsgelb, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL1023 Verkehrsgelb



Artikelnummer: 232985



Umweltschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 800 x 1050 x 550 mm
- Konstruktion aus Stahl, verschweißt
- Doppel-Flügeltür
- 2 Ebene(n) mit Wannensboden, unten 1 Ebene
- Traglast je Ebene 75 kg
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL1023 Verkehrsgelb
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL1023 Verkehrsgelb
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung in RAL1023 Verkehrsgelb




Technische Details

Möbeltyp Schrank





Türtyp Doppel-Flügeltür

Schranktyp	Umweltschrank	Material	Stahl
Höhe	800 mm	Material Verarbeitung	verschweißt
Breite	1050 mm	Material Boden	Stahl
Tiefe	550 mm	Farbe Korpus	verkehrsgelb // RAL1023
Schrank Ausstattung	Böden	Farbe Front	verkehrsgelb // RAL1023
Böden / Ebenen Anzahl	2 Stück	Farbe Boden	verkehrsgelb // RAL1023
Böden- / Ebenentyp	Wannenboden	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Böden- / Ebenentyp (unterste Ebe	1 Ebene	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Traglast Fachboden	75 kg	Oberfläche Boden	verzinkt
Bodenwanne	nein	Gewicht	46,662 kg

Zubehör

233013		Fachteiler, Höhe x Breite x Tiefe 100 x 235 x 310 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
233090		Wannenboden für Umweltschrank, Höhe 50 mm, für Schrank Breite x Tiefe 1050 x 550 mm, Für eine Fachlast von 75 kg, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in gelb
233091		Stützfüße für Umweltschrank, Höhe 535 mm, für Schrank Breite x Tiefe 1050 x 550 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL1023 Verkehrsgelb

Dazu passt auch ...

102657		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 102 x 85 / 70 mm, Aus Polypropylen in grün
217145		Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall
218389		Betriebs-Verbandkasten, Füllung: nach DIN 13157, Koffer aus Kunststoff in orange, mit Wandhalterung
230322		Drehhocker, Sitz Höhe x Durchmesser 410 - 570 x 340 mm, Rundstuh aus Polyurethan in schwarz, Gestell aus Aluminium in alusilber, Lift verchromt, Gestell mit 5 Rollen