

Casoo Bockrolle



Traglast 300 kg, Mit Polyamid-Bereifung, Durchmesser 200 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Polyamid, Felge mit Fadenschutz, Befestigung mit Platte

Artikelnummer: 243200



Bockrolle

- Traglast 300 kg
- Mit Polyamid-Bereifung
- Durchmesser 200 mm
- Schraubloch Abstand 105x84/76 mm
- Nabe mit Rollenlager
- Felge aus Polyamid
- Felge mit Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl galvanisch blau verzinkt
- Befestigung mit Platte

Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Befestigungselement	Platte
Rollentyp	Transportgeräterollen	Material Gehäuse	Stahl
Bauform	Bockrolle	Feststeller	ohne
Traglast	300 kg	Fadenschutz	ja
Bereifung	Polyamid	Länge Nabe	59 mm
Durchmesser Rad	200 mm	Schraubloch Abstand	105x84/76 mm
Material Felge	Polyamid	Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt

Radlager Rollenlager

Gewicht 1,7 kg