

Technisch specificatieblad

Wandgoten SIGNA BASE 70110

Artikelnr. 6132721



Bodemdeel kanaal van de wandgoot SIGNA BASE voor verborgen kabelgeleiding en apparaatbouw binnen. 2 kanaalkoppelingen zijn meegeleverd.

Bodemdeel kanaal met vloerperforatie voor rechtstreekse montage tegen de wand. Richtingsveranderingen met de hulpstukken uitvoeren en gooteinden met de eindstukken afsluiten.




PVC Polyvinylchloride

Producttekst normen	Getest conform NEN-EN 50085-1 en NEN-EN 50085-2-1.
Producttekst inhoud pakket	Goot en deksel moeten afzonderlijk worden besteld.

Stamgegevens

Bestelnr.	6132721
Type	BRK 70110 cws
Kleur	crēmewit
RAL-nummer	9001
Materiaal	Polyvinylchloride
Materiaal-afk.	PVC
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	2 m
Gewicht	117,35 kg/100 m

Technische gegevens



Lengte	2.000,00 mm
Breedte	110,00 mm
Zijhoogte	70,00 mm
Aantal deksels	1
Aantal insteekbare scheidingswanden	1
Uitvoering achterwand (binnenzijde)	Doorlopende DIN-rail
Model rechthoekig	<input checked="" type="checkbox"/>
Halogeenvrij	<input type="checkbox"/>
Kabelklem	<input type="checkbox"/>
Kanaalverbinder	<input checked="" type="checkbox"/>
Montagetype van deksels	intern
Montagegat in bodem	<input checked="" type="checkbox"/>
Nuttige doorsnede	6.036,00 mm ²
Dekselbreedte	79 mm
Deksel meegeleverd	<input type="checkbox"/>
Beschermfolie	<input checked="" type="checkbox"/>
Symmetrisch	<input checked="" type="checkbox"/>