

Wandverteiler Kunststoff - VARIABOX - L Duo




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	89128
EAN	4024941206600
Produktgruppe	VARIABOX - L Duo
Gehäuse	hochwertiges, schlagfestes Kunststoffgehäuse (PBT), plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung, Oberteil gerade und seitlich anscharniert, Deckelschrauben unverlierbar, Absicherungselemente angeordnet unter durchsichtiger Betätigungsklappe mit bedienerfreundlicher OTC Mechanik (one touch close)
Bestückung	4 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V blau IP 54 3 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44 geneigt

Artikelbeschreibung	
Absicherung/Schutzmaßnahme	4 x D01 1p 3 x D01 3p auf vorziehbarer Tragschiene montiert
Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit	1 x M12, 1 x M20, 2 x M40 oben 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40 unten
Zusätzliche Informationen	Anschlußfertig verdrahtet auf Zählerklemmstein 5x25 mm ² / Typ: C (für Schleifleitung geeignet) CEE-Steckdosen mit schraubenloser, wartungsfreier Quick-Connect Anschlußtechnik Aufbau gemäß Z-Nr. Z120277
Schutzart	IP44
Gerätefarbe	Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Gehäuseunterteil schwarz RAL 9005
Geräte-Höhe	390mm
Geräte-Breite	460mm
Geräte-Tiefe	145mm

Logistikdaten	
Einzelgewicht	8,922 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941206600
Länge	800 mm

Logistikdaten	
Breite	600 mm
Höhe	340 mm
Gewicht	10,272 kg
Volumen	163.200 ccm



Tiefenmaß/ depth X (mm)

Bezeichnung/ with	IP44	IP67
OTC-Klappe/ OTC operating window	180	180
Schutzk. Steckdose/domestic socket	162	205
CEE 16A 3p	200	200
CEE 16A 4p	204	202
CEE 16A 5p	207	205
CEE 32A 3p/4p	211	213
CEE 32A 5p	213	214
CEE 63A 3p/4p/5p	229	231