



### Hauptmerkmale

Produktbereich	Acti9
Produkt- oder Komponententyp	Arbeitsstromauslöser mit Hilfsschalter OF
Kurzbezeichnung des Geräts	MX + OF
Zusammensetzung der Signalkontakte	1 Wechslerkontakt
[Ie] Betriebsbemessungsstrom	3 A bei $\geq 240$ V AC 6 A bei $< 240$ V AC 1 A bei 130 V DC 2 A bei $\leq 48$ V DC 6 A bei $\leq 24$ V AC
[Uc] Steuerkreisspannung	12 V AC 50/60 Hz 12 V DC
9-mm-Raster	2

### Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Acti 9 Vigii NG125 Acti 9 (Acti 9 NG125LMA) Acti 9 (Acti 9 NG125NA) Acti 9 (Acti 9 NG125)
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	690 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-5-1
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	8 kV entspricht EN/IEC 60947-5-1
Lokale Signalisierung	Aktionsanzeige
Montagemodus	Fixiert
Montagehalterung	35 mm symmetrische DIN-Schiene
Höhe	110 mm
Breite	34 mm
Tiefe	77 mm
Produktgewicht	0,123 kg
Elektrische Lebensdauer	10000 Zyklen entspricht EN/IEC 60947-5-1
Anschlüsse - Klemmen	Plattenklemme - 1 Kabel(n) 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> - fest Plattenklemme - 1 Kabel(n) 0,5...1,5 mm <sup>2</sup> - flexibel Plattenklemme - 1 Kabel(n) 0,5...1,5 mm <sup>2</sup> - flexibel mit Aderendhülse Plattenklemme - 2 Kabel(n) 2,5 mm <sup>2</sup> - flexibel Plattenklemme - 2 Kabel(n) 2,5 mm <sup>2</sup> - fest Plattenklemme - 2 Kabel(n) 1,5 mm <sup>2</sup> - flexibel mit Aderendhülse
Drahtisolationlänge	10 mm
Anzugsdrehmoment	1 Nm
Kompatibilitätscode	MX + OF

### Montage

Normen	EN/IEC 60947-5-1
Produktzertifizierungen	ASTA LCIE ASEFA KEMA
Schutzart (IP)	IP20 B entspricht EN/IEC 60947-5-1 IP4 entspricht EN/IEC 60947-5-1
Verschmutzungsgrad	3 entspricht EN/IEC 60947-5-1
Überspannungskategorie	II
Tropentauglichkeit	2 entspricht EN/IEC 60947-5-1
Relative Feuchtigkeit	95 % bei 55 °C

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,4 cm
VPE 1 Breite	7,7 cm
VPE 1 Länge	11 cm
VPE 1 Gewicht	123 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	6
VPE 2 Höhe	11,5 cm
VPE 2 Breite	8,5 cm
VPE 2 Länge	23,5 cm
VPE 2 Gewicht	811 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	54
VPE 3 Höhe	30 cm
VPE 3 Breite	30 cm
VPE 3 Länge	40 cm
VPE 3 Gewicht	7,786 kg

## Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------