

Thermostat für Unterputzmontage – digital (nicht programmierbar)

Thermostat for Flush Mounting – digital (non programmable)



FITnp 3R/FITnp 3Rw



FITnp 3F



FITnp 3L

Varianten | *Variations*

Bestellbez. Type	FITnp 3R	FITnp 3F	FITnp 3L	FITnp 3Rw
Artikel-Nr. <i>Article No.</i> Display-Farbe blau * <i>display colour blue</i> *	527 8153 55 100	527 8163 55 100	527 8173 55 100	527 8253 55 100
Artikel-Nr. <i>Article No.</i> Display-Farbe weiß * <i>display colour white</i> *	527 8154 55 100	527 8164 55 100	527 8174 55 100	527 8254 55 100
Raumregler <i>Room temperature controller</i> Temp. 5...30°C	■			■
Fußbodenregler <i>Underfloor heating controller</i> Temp. 10...40°C		■		
Begrenzer Temp. Raum 5...30°C Boden 10...40°C <i>Limiter</i> Temp. room 5...30°C floor 10...40°C			■	

* Weitere Display-Farben auf Anfrage.
For more display colours kindly contact us.

Allgemeine technische Daten | *General technical data*

Spannungsversorgung <i>Supply voltage</i>	230V AC 50 HZ (195...253 V)			
Leistungsaufnahme <i>Power consumption</i>	< 1,2 W			
Schaltstrom <i>Switching current</i>	10 mA...10(4) A, 230 V~	10 mA...16(4) A, 230 V~	10 mA...10(4) A, 230 V~	10 mA...5(2) A, 230 V~ für Heizen; 10 mA ...1(1) A, für Kühlen;
Ausgang <i>Output</i>	Relais Schließer, nicht potentialfrei <i>Relay NO contact, not voltage free</i>			Relais Wechsler, nicht potentialfrei <i>Relay CO contact, not voltage free</i>
Ausgangssignal <i>Output signal</i>	PWM (Pulsweitenmodulation), Zykluszeit einstellbar oder Ein/Aus, Hysterese und Minimale Ein/Ausschaltzeit einstellbar <i>PWM (Pulse Width modulation), adjustable cycle time or ON/OFF, adjustable hysteresis and minimal ON/OFF time</i>			
ECO-Eingang <i>ECO-Input</i>	230 V, z.B. über externe Schaltuhr frei einstellbare Temperatur 5...30°C (10...40°C/nicht für FITnp 3Rw) <i>230 V, e.g. via external clock freely adjustable temperature 5...30°C (10...40°C/not for FITnp 3Rw)</i>			
Fernfühler (optional bei -3R) <i>Remote sensor (optional for 3R)</i>	F193 720, Länge 4 m, verlängerbar auf 50 m <i>F 193 720, length 4 m, can be extended up to 50 m</i>			
Schutzart <i>Protection class of housing</i>	IP 30			
Farbe <i>Colour</i>	rein-weiss, RAL 9010 <i>off-white, RAL 9010</i>			
Maße <i>Dimensions</i>	80,5 x 80,5 x 42 mm			