



### Multiport Tischladegerät (65 W)

- dank hoher Leistung universell einsetzbar und geeignet für Smartphones, Notebooks etc.
- Eingangsspannungsbereich von 110-240 V ermöglicht Einsatz weltweit
- kompakte Bauform

Anschlüsse:	C8 Gerätestecker, 2x USB-A QC-Buchse (Quick Charge), 2x USB-C™-PD (Power Delivery)
Eingang:	110-240 V ~, 50/60 Hz, 1,5 A
Ausgang PD1:	5,0 V =, 3,0 A, 15,0 W max. oder 9,0 V =, 3,0 A, 27,0 W max. oder 12,0 V =, 3,0 A, 36,0 W max. oder 15,0 V =, 3,0 A, 45,0 W max. oder 20,0 V =, 3,25 A, 65,0 W max.
Ausgang PD2:	5,0 V =, 3,0 A, 15,0 W max. oder 9,0 V =, 2,0 A, 18,0 W max. oder 12,0 V =, 1,5 A, 18,0 W max.
Ausgang QC1; Output QC2:	5,0 V =, 3,0 A, 15,0 W max. oder 9,0 V =, 2,0 A, 18,0 W max. oder 12,0 V =, 1,5 A, 18,0 W max.
Ausgang PD1+PD2:	Gesamt 30,0 W max. + 18,0 W max.
Ausgang PD2+QC1+QC2:	Gesamt 5,0 V =, 3,0 A, 15,0 W max.
Ausgang PD1+PD2&QC1&QC2:	Gesamt 30,0 W max. + 15,0 W max.
Ø Effizienz im Betrieb:	83,7 %
Effizienz bei geringer Last (10%):	73,9 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast:	0,20 W
Schutzklasse:	II
Gewicht:	154 g
<b>Anschlusskabel</b>	
Anschlüsse:	Euro-Stecker (Typ C, CEE 7/16), C7-Gerätekupplung (Buchse)
Länge, Gewicht:	ca. 1,5 m, 85 g

### Multiport table charger (65 W)

- thanks to its high performance, it can be used universally and is suitable for smartphones, notebooks, etc.
- input voltage range of 110-240 V allows use worldwide
- compact design

Connectors:	C8 appliance inlet (male), 2x USB-A QC (Quick Charge) socket, 2x USB-C™ PD (Power Delivery) socket
Input:	110-240 V ~, 50/60 Hz, 1,5 A
Output PD1:	5,0 V =, 3,0 A, 15,0 W max. or 9,0 V =, 3,0 A, 27,0 W max. or 12,0 V =, 3,0 A, 36,0 W max. or 15,0 V =, 3,0 A, 45,0 W max. or 20,0 V =, 3,25 A, 65,0 W max.
Output PD2:	5,0 V =, 3,0 A, 15,0 W max. or 9,0 V =, 2,0 A, 18,0 W max. or 12,0 V =, 1,5 A, 18,0 W max.
Output QC1; Output QC2:	5,0 V =, 3,0 A, 15,0 W max. or 9,0 V =, 2,0 A, 18,0 W max. or 12,0 V =, 1,5 A, 18,0 W max.
Output PD1+PD2:	Total 30,0 W max. + 18,0 W max.
Output PD2+QC1+QC2:	Total 5,0 V =, 3,0 A, 15,0 W max.
Output PD1+PD2&QC1&QC2:	Total 30,0 W max. + 15,0 W max.
Average active efficiency:	83,7 %
Efficiency at low load (10 %):	73,9 %
Power consumption at no load:	0.20 W
Protection class:	II
Weight:	154 g
<b>Power cable</b>	
Connectors:	Euro plug (Type C, CEE 7/16), C7 appliance coupler (female)
Length, Weight:	approx. 1.5 m   85 g

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.: 31.01.2023	aw	TRA USB 65W 4 Port 2xUSB/2xUSB-C PD Desk sw PL	1/1
		gepr.: 31.01.2023	aw		
		Norm:		Zeichnungs-Nr.:	von
Änderungen vorbehalten / Subject to change				61772	

