

E Typ Radial 3A

No. 720.000

Temperature



Anerkannt / Approved:

UL / C-UL
VDE
CCC
BEAB

Drahtanschluss kurz: 36 ± 3 mm (Standard)
Drahtanschluss lang: 68 ± 3 mm (Bsp. E06F-L)

Verpackungsmöglichkeiten:

500 St. in Polybeutel

Leads short: 36 ± 3 mm (Standard)
Leads long: 68 ± 3 mm (e.g. E06F-L)


Packing opinions:

500 pcs. in plastic bag

TAMURA
ANZEN DENGU CO.,LTD

Bemessungswerte / Ratings

Art.-No.	Produkt - No.	Strom Current	Spannung Voltage	Bemesungstemperatur Funktioning open temp. (C°)	Max. Grenztemperatur Max. overshoot temp. (C°)
720.065	E 06 F	3 A	250	65	200
720.076	E 0 F	3 A	250	76	200
720.086	E 1 F	3 A	250	86	200
720.098	E 2 F	3 A	250	102	200
720.117	E 3	3 A	250	117	180
720.108	E 3 F	3 A	250	115	200
720.124	E 4 F	3 A	250	127	200
720.133	E 13 F	3 A	250	133	200
720.130	E 5 F	3 A	250	136	200
720.139	E 6 F	3 A	250	139	200
720.145	E 7 F	3 A	250	145	200
720.165	E 8	3 A	250	169	180



Dimensions [mm]	
A	8.5 ± 0.5
B	6.6 ± 0.5
C	2.5 ± 0.3
D	0.7 ± 0.1
E	36 ± 3.0

*) Long lead type 65 ± 3.0mm [E-F-L]

* kein UL / C-UL / no UI / C-UL