



Hauptmerkmale

| | |
|--------------------|--|
| Produktbereich | Modicon M340-Automatisierungsplattform |
| Zubehör / Teiletyp | Modulträger |

Zusatzmerkmale

| | |
|------------------------|--|
| Anzahl der Steckplätze | 6 Bus X |
| Produktkompatibilität | BMXP34-Prozessor E/A-Modul Modul für Spezialapplikationen BMXCPS Spannungsversorgung |
| Leistungsaufnahme in W | 1,5 W |
| Elektrische Verbindung | 1 Stecker (XBE) Expansionsmodul |
| Befestigung | Mit 4 Schrauben - Durchmesser: 4,32...6,35 mm, Montage in Schalttafel Durch 4 M6 Schrauben, Montage in Platte Durch Clips, Montage in 35 mm symmetrische DIN-Schiene |
| Produktgewicht | 0,79 kg |

Montage

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | 0...60 °C |
| Relative Feuchtigkeit | 10...95 % ohne Kondensation |
| Schutzbehandlung | TC |

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|------------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 6,700 cm |
| VPE 1 Breite | 15,300 cm |
| VPE 1 Länge | 39,500 cm |
| VPE 1 Gewicht | 841,000 g |
| VPE 2 Art | S04 |
| VPE 2 Menge | 9 |
| VPE 2 Höhe | 30,000 cm |
| VPE 2 Breite | 40,000 cm |
| VPE 2 Länge | 60,000 cm |
| VPE 2 Gewicht | 8,385 kg |
| VPE 3 Art | P06 |
| VPE 3 Menge | 54 |
| VPE 3 Höhe | 105,000 cm |
| VPE 3 Breite | 60,000 cm |

| | |
|---------------|-----------|
| VPE 3 Länge | 80,000 cm |
| VPE 3 Gewicht | 60,160 kg |


Nachhaltigkeit

| | |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| REACH-Verordnung | REACH-Deklaration |
| Frei von REACH-SVHC | Ja |
| EU-RoHS-Richtlinie | Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration |
| Quecksilberfrei | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |
| Kreislaufwirtschafts-Profil | Entsorgungsinformationen |
| WEEE | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

Vertragliche Gewährleistung


| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Abmessungen



Montage des Racks in einem Schaltschrank

Mindestabstand



a Größer oder gleich 60 mm (2,36 in.)


b Größer oder gleich 80 mm (3,15 in.)

1 Apparatur bzw. Gehäuse

2 Kabelkanal oder -wanne


Montage und Sicherung der Racks

Montage auf 35 mm (1,38 in.) breiten und 15 mm (0,59 in.) tiefen DIN-Schienen mit vier HM6-Schrauben



Montage auf Schalttafeln

Abmessungen in mm / in.




(1) Der Durchmesser der Befestigungsbohrungen muss für Schrauben M4, M5, M6 und UNC Nr. 6 passen.

| Gestell | a | b | Größe des Racks und Erweiterungsmodul |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| BMXXBP040 und BMXXBP0400H | 207,8 mm (8,187 Zoll) | 242,2 mm (9,543 Zoll) | 243,4 mm (9,59 Zoll) |
| BMXXBP0600 und BMXXBP0600H | 273 mm (10,756 Zoll) | 307,6 mm (12,12 Zoll) | 308,8 mm (12,167 Zoll) |

| Gestell | a | b | Größe des Racks und Erweiterungsmodul |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| BMXXBP0800 und BMXXBP0800H | 338,2 mm (13,325 Zoll) | 372,8 mm (14,69 Zoll) | 374 mm (14,736 Zoll) |
| BMXXBP1200 und BMXXBP1200H | 468,6 mm (18,463 Zoll) | 503,2 mm (19,826 Zoll) | 504,4 mm (19,873 Zoll) |

Montage auf den Lochplatten Telequick AM1-PA und AM3-PA



Sichern Sie das Rack mit vier Schrauben M4, M5, M6 oder UNC Nr. 6.