

Kupplungen - mit Verschraubung Multi-Grip




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	310334
EAN	4024941097130
Produktgruppe	Kupplung TLS mit MULTI-GRIP Verschraubung
Stromstärke	16A
Polzahl	3p
Polzahl	2P+PE
Lage des Schutzkontaktes	9h
Spannung	380 bis 415V
Frequenz	50 und 60Hz

Artikelbeschreibung	
Schutzart	IP67
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuse rot RAL 3000, Kabelverschraubung grau RAL 7035
Anschluss technik	mit Schraubklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	2,5 qmm
Kabeleinführung	Verschraubung
Geräte-Höhe	157mm
Geräte-Breite	71mm
Geräte-Tiefe	77mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Das Gehäuse ist einteilig, Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 8mm bis max. Durchmesser 18mm

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,172 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941097130

Logistikdaten	
Länge	77 mm
Breite	71 mm
Höhe	157 mm
Gewicht	0,173 kg
Volumen	858,319 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941835039
Länge	275 mm
Breite	175 mm
Höhe	137 mm
Gewicht	1,845 kg
Volumen	5.737,5 ccm



Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a ø	70,5	78,0	86,5	94,0	94,0	101,5
b	154,0	155,0	160,0	190,0	190,0	190,0
c	77,0	83,0	93,0	99,0	99,0	107,0
e ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6

3 MB 81