

MLFB-Bestelldaten

6SL3203-0BE17-7BA0



Abbildung ähnlich

Kunden-Auftrags-Nr. :
Siemens-Auftrags-Nr. :
Angebots-Nr. :
Bemerkung :

Item-Nr. :
Komm.-Nr. :
Projekt :

Bemessungsdaten

Eingang

Phasenzahl	3 AC
Netzspannung	380 ... 480 V

Ausgang

Bemessungsstrom	11,4 A
-----------------	--------

Mechanische Daten

Maße

Breite	73,0 mm
Höhe	202,0 mm
Tiefe	65,0 mm
Schutzart	IP20 / UL open type
Nettogewicht	1,8 kg

Anschlüsse

Netzseitig

Ausführung	Schraubklemmen
Anschlussquerschnitt	1,00 ... 2,50 mm ²

Lastseitig

Ausführung	Geschirmte Leitung
Anschlussquerschnitt	1,50 mm ²
Leitungslänge	0,45 m

PE-Anschluss

Ausführung	Am Gehäuse über Schraubbolzen M5
------------	----------------------------------