

Schlitzplatte mit Kästen

Platte Höhe x Breite 450 x 1000 mm,
Stahl in mit Lackierung, mit 30
Sichtlagerkästen


Artikelnummer: 143241



Schlitzplatte mit Sichtlagerkästen

Schlitzplatte mit Kästen

- Platte Höhe x Breite 450 x 1000 mm
- Stahl in mit Lackierung
- mit 30 Sichtlagerkästen
- 6 x H x B x T 130 x 140 x 230 mm, 16 x H x B x T 75 x 105 x 160 mm, 8 x H x B x T 45 x 105 x 85 mm
- Kästen aus Polyethylen








Technische Details

Werkzeugbereitstellung	Platte	Kasten-Anzahl x Größe	6 x H x B x T 130 x 140 x 230 mm, 16 x H x B x T 75 x 105 x 160 mm, 8 x H x B x T 45 x 105 x 85 mm
Plattentyp	Schlitzplatte	Material Kasten	Polyethylen

Höhe Platte	450 mm	Oberfläche	lackiert
Breite Platte	1000 mm	Farbe Platte	lichtgrau // RAL7035
Material	Stahl	Gewicht	4 kg
Kästen Anzahl	30 Stück		

Dazu passt auch ...

101485		Auflagedeckel, Aus Polyethylen, für Sichtlagerkästen, Breite x Tiefe 105 x 140 mm, in transparent
209411		Regal mit Sichtlagerkästen - Grundfeld, Höhe x Breite x Tiefe 760 x 1000 x 240 mm, 52 Kästen aus Polyethylen, Nutzung einseitig, Ständer mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
209444		Rollregal mit Sichtlagerkästen - Grundfeld, Höhe x Breite x Tiefe 890 x 1000 x 500 mm, 88 Kästen aus Polyethylen, Nutzung beidseitig, Ständer mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
323451		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 130 x 140 x 230 / 200 mm, Aus Polyethylen in rot
590312		Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 835 x 1000 x 750 mm, Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau