

## Hymer Schiebeleiter SC 40

2 x 14 profilierte Sprossen, Holmlänge  
4,02 - 7,1 m, zweiteilig, aus Aluminium

Artikelnummer: 147647



**HYMER**



## Hymer Schiebeleiter SC 40

Schiebeleiter

- 2 x 14 profilierte Sprossen
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 7,4 m
- Holmlänge 4,02 - 7,1 m
- Breite 335 mm
- zweiteilig
- Quertraverse am Holmende
- aus Aluminium
- belastbar bis 150 kg
- Gewicht 17,5 kg
- Gemäß DIN EN 131
- 10 Jahre Garantie



## Technische Details

Steigtechnik	Anlegeleiter	Unterbau	Quertraverse
Leitertyp	Schiebeleiter	belastbar bis	150 kg
Material	Aluminium	Nutzung	einseitig
Länge Holm	4,02-7,1 m	klappbar	nein
Arbeitshöhe	7,4 m	fahrbar	nein
Sprossen Anzahl	2 x 14	Treppengängig	nein
Stufen-/Sprossentyp	profilierte Sprossen	Norm	DIN EN 131
Breite	335-425 mm	Garantie	10 Jahre
Breite Quertraverse	1,2 m	Gewicht	17,5 kg
Leiter Ausführung	zweiteilig		

## Zubehör

231359		Aufsetzstufenset, Für Sprossenstehleiter, aus Aluminium
231360		Aufsetzstufe, Für Sprossenstehleiter, aus Aluminium