

Arbeitsplatzmatte

Gouda

Matte, Höhe x Länge x Breite 12,7 x 1520 x 910 mm, Aus Gummi mit gelochter Oberfläche in schwarz, rutschfest

Artikelnummer: 235589



Arbeitsplatzmatte


- geeignet für Nass- und Feuchträume / für mittlere Beanspruchung
- Matte
- Höhe x Länge x Breite 12,7 x 1520 x 910 mm
- Aus Gummi mit gelochter Oberfläche in schwarz
- abgeschrägte Kanten und Drainagesystem verringern die Stolper- und Rutschgefahr
- rutschfest

Technische Details





Arbeitsplatzausstattung	Bodenbelag	Farbe	schwarz	
	Bodenbelag	Arbeitsplatzmatte	Höhe	12,7 mm
	Konfektionierung	Matte	Länge	1520 mm
	geeignet für (Branche/Bereich)	Nass- und Feuchträume	Breite	910 mm
	geeignet für	mittlere Beanspruchung	Bodenbelag Ausstattung	abgeschrägte Kanten und

(Anwendung)		Drainagesystem
Einsatzort	Innenbereich	Bodenbelag Funktion rutschfest
Material Lauffläche	Gummi	Gewicht 11 kg
Oberfläche Bodenbelag	gelocht	

Zubehör

235625		ESD Mattenreiniger, Sprühflasche mit 1 l Inhalt, für statische Tisch- und Bodenmatten, entfernt Schmutz und Rückstände durch Öl oder Fingerabdrücke
--------	---	---

Dazu passt auch ...

213069		Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in gelb/schwarz, Band Länge x Breite 30 m x 75 mm
221861		Tischwagen, Traglast 250 kg, mit 2 Etage(n), Ladefläche Länge x Breite 835 x 490 mm, Etage(n) aus Holz, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Mit TPE-Bereifung
227867		Arbeitsschutzhelm, für 530 - 630 mm Kopfweite, Helmschale aus Polyethylen in blau
227891		Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 44, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaft