

Kompletter Doppelpacktisch Classic

Höhe x Breite x Tiefe 700 - 950 x 1600 x 1840 mm, Platte aus Pressspan mit Kunststoffbeschichtung in Dekor lichtgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, 1 Kartonmagazin mit 5 Bügeln und 1 Ablageboden



Artikelnummer: 243012

Kompletter Doppelpacktisch Classic

- Höhe x Breite x Tiefe 700 - 950 x 1600 x 1840 mm
- Platte aus Pressspan mit Kunststoffbeschichtung in Dekor lichtgrau
- Plattenstärke 28 mm
- Quadratrohr 40 x 40 x 2 mm
- Kante ABS-Umleimer
- 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Hohe Stabilität durch doppelte Querverstrebung
- Höhenverstellung über Lochraster im Gestell
- Unterbau mit Höhenausgleichsschrauben zur variablen Anpassung an unebenen Untergrund
- Aufbauten: 1 Kartonmagazin mit 5 Bügeln und 1 Ablageboden
- Tiefe Ablageböden 400 mm
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Technische Details

Möbeltyp Tisch

Material Platte Pressspan

Tischtyp	Doppelpacktisch	Oberfläche Platte	kunststoffbeschichtet
Höhe	700-950 mm	Farbe Platte	lichtgrau
Breite	1600 mm	Stärke Platte	28 mm
Tiefe	1840 mm	Plattenkante	ABS-Umleimer
höhenverstellbar	ja	Gestellform	4-Fußgestell
Höhenverstellung durch	Lochraster im Gestell	Stabilität / Aussteifung / Verst	Querverstrebung
Höhenstellraster	50 mm	Material Gestell	Stahl
Packtisch Ausstattung	Ablageboden, Bügel, Kartonmagazin	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
Höhe Aufbauten	1100 mm	Farbe Gestell	lichtgrau // RAL7035
Höhenstellraster Aufbauten	100 mm	Rohrform	Quadratrohr
Ablageböden Anzahl	2 Stück	Rohrmaße	40 x 40 x 2 mm
Bodentiefe	400 mm	Unterbau	Höhenausgleichsfüße
Steckbügel Anzahl	5 Stück	Anlieferung	zerlegt
Abrollvorrichtung	nein	Gewicht	208 kg

Zubehör

243015		Höhenverstellung für Packtisch, Höhenverstellung über Handkurbel, Verstellbereich 770 - 970 mm, Trägt bis zu 150 kg, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
243019		Zweibereichs-Industriewaage, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar, nicht eichfähig, Plattform aus Edelstahl, Breite x Tiefe 500 x 400 mm, Wägebereich von 0 bis 60 kg, Ablesbarkeit in 10 / 20 g Schritten
243020		Zweibereichs-Industriewaage, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar, geeicht, Plattform aus Edelstahl, Breite x Tiefe 500 x 400 mm, Wägebereich von 0 bis 60 kg, Ablesbarkeit in 10 / 20 g Schritten
243021		Trägersäule für Packtisch, Länge 950 mm, Für schwenkbaren TFT-Halter und Tastaturablage, Aus Aluminium
243022		TFT-Halterung für Packtisch, Länge 415 mm, schwenkbar, Befestigung mit VESA 75/100
243023		Tastaturablage, Länge x Tiefe 640 x 172 mm, Ausgestattet mit 2 Kabelhaltern, schwenkbar und neigbar
243025		Boden, Geeignet für Packtisch, Breite x Tiefe 1480 x 680 mm, Für Tischbreite 1600 mm, Aus Pressspan mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in lichtgrau, Erhöhte Stabilität durch querlaufende Stahlunterkonstruktion aus 40x40x2 mm Stahlrohr
243028		Schließblech für Packtisch, Für Tischbreite 1600 mm, Aus Stahlblech mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
243034		Schublade, Geeignet für Packtisch, Befestigung unter der Tischplatte

Dazu passt auch ...

215548		Stretchfolie, Lieferung als Rolle, Folie Länge x Breite 300 m x 500 mm, Aus Polyethylen, Stärke 20 µm, In transparent
--------	---	---

215913		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 600 x 400 x 300 mm
217145		Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall