

Edelstahl-Etagenwagen

Traglast 100 kg, mit 3 Etage(n),
Ladefläche Länge x Breite 685 x 380
mm, Etage(n) aus Edelstahl mit
Abrollrand, Räder mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 272189



Edelstahl-Etagenwagen

- Traglast 100 kg
- mit 3 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 685 x 380 mm
- Höhe x Länge x Breite 805 x 710 x 400 mm
- Etage(n) aus Edelstahl mit Abrollrand
- Edelstahlkonstruktion
- 4 Lenkrollen, 2 Rollen mit Feststellern
- Rad Ø 100 mm
- Räder mit TPE-Bereifung
- Gehäuse aus Stahl
- Naben mit Schwenklager mit zweifachem Kugel-Drehkranz
- Gehäuse mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Radanordnung rechteckig
- gemäß ISO 9223
- Feststeller gemäß EN 1757-3
- 5 Jahre Garantie

Transportgerät	Transportwagen	Rad Ausstattung	2 Rollen mit Feststellern
Wagentyp	Etagenwagen	Etagenausrichtung	gerade
Material	Edelstahl	Höhe	805 mm
Traglast	100 kg	Länge	710 mm
Ladeflächenlänge	685 mm	Breite	400 mm
Ladeflächenbreite	380 mm	Aufbauten	keine
Etagen Anzahl	3 Stück	Schiebebügel	2 Stück
Etagenabstand	200 mm	klappbar	nein
Material Plattform	Edelstahl	Radausstattung	verzinkt
Plattform Ausstattung	Abrollrand	Radanordnung	rechteckig
Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Bereifung	TPE	Garantie	5 Jahre
Durchmesser Rad	100 mm	Zertifizierung	gemäß ISO 9223
Radlager	Schwenklager	Gewicht	11,7 kg
Material Gehäuse (Rad)	Stahl		

Dazu passt auch ...

219586		Cappuccinotassen-Set, Set bestehend aus: 2 Gläser ohne Henkel, aus Thermoglas, Inhalt je Tasse 250 ml
219597		Espressotassen-Set, Set bestehend aus: 2 Tassen, 2 Ablagen, aus Keramik matt in hellbeige, Inhalt je Tasse 50 ml
222830		Küchenrolle, aus Tissue mit geprägter Oberfläche, 2-lagig, Blatt Länge x Breite 240 x 230 mm