

Bauer Kippbehälter

Höhe x Länge x Breite 680 x 1440 x 1280 mm, Inhalt 0,75 m³, Traglast 1000 kg, Robuste Konstruktion aus Blech mit Lackierung in RAL2000 Gelborange

Artikelnummer: 967487



Bauer Späne-Kippbehälter mit niedriger Bauform

Kippbehälter

- niedrige Bauform
- Höhe x Länge x Breite 680 x 1440 x 1280 mm
- Inhalt 0,75 m³
- Traglast 1000 kg
- Gewicht 169 kg
- Einfahrtshöhe x Einfahrtbreite 60 x 200 mm
- Einfahrtaschenabstand 495 mm
- Kippfunktion manuell über Zugseilentriegelung
- selbstständiges Rückschwenken beim Aufsetzen des Behälters und automatisches Einrasten der Kippsicherung
- Ablasshahn und Lochblech-Zwischenboden (Loch-Ø 3 mm, Teilung 6 mm)
- Hohe Stabilität durch umlaufende gekantete Randverstärkung
- Robuste Konstruktion aus Blech mit Lackierung in RAL2000 Gelborange



Technische Details

Behältertyp	Kippbehälter	Einfahrtaschenbreite	200 mm
Inhalt	0,75 m³	Einfahrtaschenabstand	495 mm
Höhe	680 mm	Einfahrbreite	495 mm
Länge	1440 mm	Ablasshahn	ja
Breite	1280 mm	stapelbar	nein
Traglast	1000 kg	nestbar	nein
Bauart	niedrige Bauform	Gefahrstoffeignung	nein
Material	Blech	Oberfläche	lackiert
Stabilität / Aussteifung / Verst	umlaufende gekantete Randverstärkung	Farbe	gelborange // RAL2000
Kippfunktion	manuell	Farbe Ausführung	gelborange // RAL2000
Rückschwenkfunktion	selbstständiges Rückschwenken beim Aufsetzen des Behälters	Deckel	als Zubehör (nicht enthalten)
Kippsicherung	Kippsicherung automatisch	Deckeltyp	Klappdeckel
unterfahrbar	ja	Gewicht	169 kg
Einfahrtaschenhöhe	60 mm		

Zubehör

518144



Rollensatz, für Kippbehälter, Traglast 1350 kg

Dazu passt auch ...

203428



Montagetreppe, Podest Höhe x Breite x Tiefe 800 x 520 x 305 mm, 4 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), aus Aluminium

525920



Gabelzinkenschild, Höhe x Breite x Tiefe 110 x 995 x 200 mm, Aus Stahl mit Lackierung in RAL3000 Feuerrot

527144



Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz

531837



Gabelverlängerung, Höhe x Länge x Breite 48 x 1600 x 106 mm, für Zinkenquerschnitt Höhe x Breite 40 x 80 mm, Unterseite offen, Aus Stahl mit Lackierung in RAL7021 Schwarzgrau