

# HSM SECURIO B34

1x5mm mit Öler

# HSM®



Artikelnummer	18441110	Durchsatzleistung pro h	13 kg
EAN Code	4026631031622	Geräuschpegel (Leerlauf)	56 dB
Schnittgut		eclass 5.1	24320704
Schnittart	Partikelschnitt	UN/SPSC	44101603
Sicherheitsstufe (DIN 66399)	<b>P-7 F-3</b>	Leistungsaufnahme des Motors	590,0 W
Sicherheitsstufe (DIN 32757-1)	HS Level 6	Spannung	230 V
Schnittbreite	1,00 mm	Frequenz	50 Hz
Partikellänge	5,00 mm	Tiefe	439,0 mm
Schnittleistung (80g/m <sup>2</sup> )	5 Blatt	Breite	541,0 mm
Schnittleistung (70g/m <sup>2</sup> )	6 Blatt	Höhe	845,0 mm
Eingabebreite	310,0 mm	Gewicht	42,0 kg
Behälter-/Auffangvolumen	100,0 l	Farbe	weiss
Schnittgeschwindigkeit	80,00 mm/s		

Technische und optische Modifikationen vorbehalten.

Dieser erstklassige Aktenvernichter im eleganten Design sorgt für Datensicherheit im Großraumbüro. Schreddert dank des starken Antriebs zuverlässig und leise die anfallenden Datenmengen von bis zu 8 Personen.

- Hochwertige Materialien und Qualität „Made in Germany“ für Sicherheit und Langlebigkeit. Mit 3 Jahren Garantie.
- Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl.
- Externer Öler sorgt für konstant hohe Schnittleistung.
- Kraftvoller Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb.
- Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
- EcoSmart: Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by.