

## Innovative Schlosstechnik

### 14546PB-SV

## sFlipLock Panik-Sicherheits-Einsteckschloss

### Panikfunktion B, mit automatischer Verriegelung

Einpunktverriegelung mit 1 Riegel und 1 blockierten [Flip-] Kippfalle  
Leichtes Öffnen, auch unter Druck

Geteilte Nuss, 9 mm

Distanz RZ-94mm, PZ-92 mm

Riegelvorschub 20 mm, 1-tourig

Kastendicke und Hinterdornmass 15,5 mm

Edelstahl Rundstulp 320 x 18r; 20r; dicke 3 mm

Edelstahl Flachstulp 320 x 24e; dicke 3 mm oder  
als 24U Version mit zusätzlicher Unterlage 3mm

Kippfalle, Langriegel und Nuss aus rostfreiem Stahl, Rest verzinkt

Nicht kombinierbar mit Elektro-Türöffner

**Dornmass:** 30; 35; 40; (45); (55); 60; (65); 70; 80 mm

**14546PBa-SV.2** RZ-Rundzylinder, auswärts öffnend **14546PBa-SV.3** PZ-Profilzylinder, auswärts öffnend

**14546PBe-SV.2** RZ-Rundzylinder, einwärts öffnend **14546PBe-SV.3** PZ-Profilzylinder, einwärts öffnend



### Zubehör

5968 Spezial-Vierkantdorn 9 mm, 3-teilig

VariFlex Diverse verstellbare Schliessbleche und Schliessblechleisten

ProfiFlex Profil-Einfrässchliessbleche für den Holzbereich

### Panikfunktion B

**Öffnen Panikseite:** Der Drücker, die Panikstange oder die eBar zieht den Langriegel zurück und gleichzeitig wird die Kippfalle weich.

**Öffnen Panik-Gegenseite:** Durch eine Schlüsseldrehung in Öffnungsrichtung, bis an den Anschlag, wird der Langriegel zurückgezogen. Der Drücker ist eingeschaltet (Tagesbetrieb).

**Einschalten der B-Funktion:** Durch eine Schlüsseldrehung in Öffnungsrichtung, bis an den Anschlag wird der panik-gegenseitige Drücker eingeschaltet (Tagesbetrieb).

**Ausschalten der B-Funktion:** Durch eine Schlüsseldrehung in Schliessrichtung, bis an den Anschlag und zurück in die Schlüssel-Abzugsstellung, wird der Drücker leerschaltet und die Türe ist verriegelt.

### Beschläge

**Panikseite:** Drücker, fest drehbar auf Langschild (5973-5974), Panikbeschlag (5971) oder eBar (5980-5983).

**Panik-Gegenseite:** Drücker, fest drehbar auf Langschild (5973). Spezial-Vierkantdorn, 3-teilig (5968) und Schraubenbeutel 5966 oder 5967.

### Anwendung

Im Neu- und Renovationsbereich, Industriebereich, öffentliche Gebäude, in Sicherheits-, Fluchtweg- und Brandschutztüren. Universell einsetzbar für Holz-, Metall-, Rohrrahmen- und Kunststofftüren.

**Hinweis:** sFlipLock Schlosslinie geeignet für Drehknopf- und Freilaufzylinder nicht geeignet für externe Riegelkontakte

**MSL Schloss- und Beschlägefabrik AG**  
CH-4245 Kleinlützel

Tel. 061 775 11 11 Fax 061 775 11 77  
www.msl-lock.com info@msl-lock.com



\* in Prüfung

# Innovative Schlosstechnik

## 14546PB-SV

### sFlipLock Panik-Sicherheits-Einsteckschloss

**Panikfunktion B, mit automatischer Verriegelung**

Einpunktverriegelung mit 1 Riegel und 1 blockierten [Flip-] Kippfalle (mit Geräuschdämmung)

Leichtes Öffnen, auch unter Druck




Abbildung: DIN links

#### Bestellangaben:

**14546PB-SV.6/.7** 30, 35, 40, (45), (55), 60, (65), 70, 80 / 18, 20 Rundstulp / 9, INOX matt

**14546PB-SV.6/.7** 30, 35, 40, (45), (55), 60, (65), 70, 80 / 24 Flachstulp oder als 24U Version mit zusätzlicher Unterlage 3mm / 9, INOX matt

07/2015