


BN 20041

A2

Article#		d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	h max.	s
3185415	M1,6	1,7	3,2	0,75	0,5
3185417	M2	2,2	4	0,75	0,5
3185418	M2,5	2,7	4,8	0,95	0,5
3185419	M3	3,2	5,5	0,95	0,5
3185420	M4	4,3	7	1,2	0,7
3185421	M5	5,3	9	1,2	0,7
3185422	M6	6,4	10	1,2	0,7
3185423	M8	8,4	13	1,6	1
3185424	M10	10,5	16	1,6	1
3185425	M12	13	18	1,85	1,3
3185426	M16	17	24	2,3	1,5
3185427	M20	21	30	2,8	1,8