



Kompaktleuchte

Schlanker – Schneller – Heller

- Schlanker: Ca. 50 % geringere Höhe und Tiefe und somit ca. 75 % weniger Volumen als herkömmliche Leuchten.
- Schneller: Universelle Schnellbefestigung über Clips, Schrauben oder haftstarke Magnete (optional). Einfach seitlich oder rückseitig einschleiben, Leuchte montieren – fertig!
- Heller: Bis zu 75 % höhere Lichtausbeute der Leuchtmittel bei gleicher Leistung senkt die Energiekosten.
- Türpositionsschalter-Anschluß über 2poligen Steckverbinder möglich.
- Kabelführung auf der Leuchten-Rückseite ermöglicht Umlenkung, z. B. bei vertikaler Montage im TS 8.

Material:

Gehäuse:
Polyamid glaskugelverstärkt (halogenfrei)
Leuchtmittelabdeckung:
Polycarbonat (halogenfrei)

Farbe:

RAL 7035


Schutzart:

IP 20

Lieferumfang:


Kompaktleuchte mit Clip- und Schraub-Befestigungsätzen inkl. Befestigungsmaterial.

| Best.-Nr. SZ | 4140.010 | 4140.020 |
|--------------------------|--|----------|
| Leistung | 8 W | 14 W |
| Schutzklasse | II (schutzisoliert) | |
| Anschlußleitung | 3 m (offenes Ende), gelb | |
| Nennspannung | 100 – 240 V AC ±10 % bei 50 – 60 Hz | |
| Nennstrom (bei 230 V AC) | 0,045 A | 0,066 A |
| Leuchtmittel | Leuchtstofflampe T5 | |
| Betriebsgerät | Weitspannungs-EVG (vollelektronisch) | |
| Schalter | integriert, Ein/Aus/Türpositionsschalter-Betrieb | |
| Leuchtmittelabdeckung | transparent, innen gerillt | |




- A** seitliche Befestigung
- B** rückseitige Befestigung

Clip-/Magnet-befestigung



Schraub-befestigung



| | SZ 4140.010 | SZ 4140.020 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| Breite (B1) | 455 | 705 |
| Höhe (H) | 59 | 59 |
| Tiefe (T) | 24 | 24 |
| Befestigungsabstand B2 Clip/Magnet | 400 | 650 |
| Befestigungsabstand B3 | 475 | 725 |



Befestigungsatz Magnet

Für einen sicheren Halt an allen Stahlblechflächen.

| VE | Best.-Nr. SZ |
|-------|--------------|
| 2 St. | 4140.000 |



Türpositionsschalter mit Anschlußleitung

Farbe:
Gelb

| Länge mm | VE | Best.-Nr. SZ |
|----------|-------|--------------|
| 600 | 1 St. | 4315.700 |