



MASTER TL-E Circular



TL-E 32W/830 1CT/12

Die ringförmige MASTER TL-E Circular mit 29 mm Röhrendurchmesser ermöglicht eine omnidirektionale Lichtverteilung.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Socket	G10Q [G10q]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	13000 h
SSF 2000h Nenn-, 3h Zyklus	98 %
LSF 4000h Nenn-, 12h Zyklus	77 %
SSF 6000h Nenn-, 3h Zyklus	60 %
SSF 8000h Nenn-, 3h Zyklus	45 %
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Lichttechnische Daten	
Farbcode	830 [CCT von 3000 K]
Lichtstrom (Nom)	2375 lm
Nennlichtstrom (Nom)	2375 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Farbkoordinate X (Nom)	0,44
Farbkoordinate Y (nom.)	0,403
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	74 lm/W
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80

LLMF 2000 h Ang.	84 %
LLMF 4k h Nenn-,Socket ho.	79 %
LLMF 6000 h Ang.	75 %
LLMF 8k h Nenn-,Socket ho.	73 %
Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom)	32,8 W
Lampenstrom (Nom)	0,450 A
Spannung (Nom)	81 V
Temperaturkenndaten	
Auslegungstemperatur (nom.)	25 °C
Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanische Kenndaten	
Kolbenform	C-T9 [C-T 29 mm (C-T9)]

MASTER TL-E Circular

Zulassungen und Anwendungseigenschaften


Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (max.)	8 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	8 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	33 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	423508

Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871150055967815
Bestell-Produktname	TL-E 32W/830 1CT/12
EAN/UPC - Produkt	8711500559678

Bestellcode	55967815
Lokale Bestellnummer	1058483
Anzahl pro Verpackung	1
Berechnete lokale Codebezeichnung B2B	3835239
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
SAP-Material	928026383070
Kopie Nettogewicht (Einzelteil)	0,180 kg
ILCOS-Code	FSC-32/30/1B-E-G10q-29/299


Abmessungsskizzen



TL-E 32W/830 1CT/12

Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
TL-E 32W/830 1CT/12	30,9 mm	27,1 mm	299,0 mm	303,5 mm	241,0 mm	246,0 mm

Photometrische Daten



Lichtfarbe /830

Lichtfarbe /830

MASTER TL-E Circular

