

EXTREME DeWALT® Metallbohrer HSS-CO



Sets

Artikel-Nummer	Beschreibung	EAN	Euro zzgl. MwSt.	PG
DT5940-QZ	6-tlg. Set in Kunststoff-Kassette, 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm	5011402376254		III
DT7942-QZ	13-tlg. Set im Minisafe, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7 mm	5035048066003		III
DT5928-QZ	29-tlg. Indexkassette mit EXTREME DeWALT® HSS-Co DIN 338 Kobalt-Metalldrillern 1,1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,3, 3,5, 4, 4,2, 4,5, 4,8, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5,9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5, 13 mm	5035048077412		III

EXTREME DeWALT® 2 Metallbohrer HSS-G



Einzelpacks

Artikel-Nummer	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Inhalt	EAN	Euro zzgl. MwSt.	PG
DT5034-QZ	1	34	12	2	5035048034767		III
DT5035-QZ	1.5	40	18	2	5035048034774		III
DT5600-QZ	1.6	43	20	2	5035048076811		III
DT5036-QZ	2	49	24	2	5035048034781		III
DT5037-QZ	2.5	57	30	2	5035048034798		III
DT5038-QZ	3	61	33	2	5035048034804		III
DT5601-QZ	3.1	65	36	2	5035048076828		III
DT5039-QZ	3.2	65	36	2	5035048034811		III
DT5040-QZ	3.3	65	36	2	5035048034828		III
DT5041-QZ	3.5	70	39	2	5035048034835		III
DT5042-QZ	4	75	43	2	5035048034842		III
DT5063-QZ	4.1	75	43	1	5035048052648		III
DT5043-QZ	4.2	75	43	1	5035048034859		III
DT5044-QZ	4.5	80	46	1	5035048034866		III
DT5045-QZ	4.8	86	46	1	5035048034873		III
DT5046-QZ	5	86	46	1	5035048034880		III
DT5064-QZ	5.1	86	46	1	5035048052655		III
DT5065-QZ	5.2	86	46	1	5035048052662		III
DT5066-QZ	5.4	93	52	1	5035048052679		III
DT5047-QZ	5.5	93	57	1	5035048034897		III
DT5048-QZ	6	93	57	1	5035048034903		III
DT5603-QZ	6.1	101	58	1	5035048076842		III
DT5049-QZ	6.5	101	58	1	5035048034910		III
DT5067-QZ	6.8	109	66	1	5035048052686		III
DT5050-QZ	7	109	66	1	5035048034927		III
DT5051-QZ	7.5	109	66	1	5035048034934		III
DT5604-QZ	7.8	115	75	1	5035048076859		III
DT5605-QZ	7.9	115	75	1	5035048076866		III
DT5052-QZ	8	117	72	1	5035048034941		III
DT5053-QZ	8.5	117	72	1	5035048034958		III
DT5054-QZ	9	125	78	1	5035048034965		III
DT5055-QZ	9.5	125	78	1	5035048034972		III
DT5056-QZ	10	133	84	1	5035048034989		III
DT5606-QZ	10.2	133	84	1	5035048076873		III
DT5057-QZ	10.5	133	84	1	5035048034996		III
DT5058-QZ	11	142	91	1	5035048052006		III
DT5059-QZ	11.5	142	91	1	5035048052013		III
DT5060-QZ	12	151	98	1	5035048052020		III
DT5061-QZ	12.5	151	98	1	5035048052037		III
DT5062-QZ	13	151	98	1	5035048052044		III

Für den Einsatz in Bohrmaschinen (Akku und Kabel)



Stahl Eisen Nickel



Messing Holz Kunststoff

ANWENDUNGEN

- Für den Einsatz in legierten und unlegierten Stählen bis 900 N/mm² Zugfestigkeit
- Zum Bohren von Blech- und dünnwandigen Profilmaterialien (sowie Rohre ohne Vorkörnen), wo exakte und saubere Bohrungen erforderlich sind
- Ebenfalls sehr gut geeignet zum Bohren von Holz und Kunststoffen

PRODUKTMERKMALE

- EXTREME DeWALT® 2 - Der Spezialist zum Freihandbohren in dünnwandigen Materialien
- Kreisrunde Bohrungen mit sauberem, nahezu gratfreien Lochrändern
- Starten sofort beim Ansetzen - kein Ankörnen mehr notwendig
- Bis zu 50 % erhöhte Bruchstabilität
- EXTREME DeWALT® 2-Zentrierspitze ermöglicht punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen, speziell geschliffene Schultern schneiden fräsen exakte, kreisrunde Bohrungen mit sauberem Rändern (ab Ø 4,8 mm)
- In Schafrichtung konstant zunehmender Kerndurchmesser für höchste Bruchstabilität im Freihandeinsatz (ab Ø 4,8 mm)
- Anti-Rutsch-Schaft mit 3 eingefrästen Spannflächen verhindert Durchdrehen des Bohrers im Futter (ab Ø 5,0 mm)
- Abriebgeschützte Größenmarkierungen, außerhalb des Spannungsbereiches platziert - für dauerhaft gute Lesbarkeit (ab Ø 5,0 mm)