

## Diamant-Nass-Bohrmaschine END 712 P

### Die schnelle Spezialistin bis Ø 18 mm

#### ANWENDUNG:

- Nassbohren in Naturstein, Fliesen, Keramik, Porzellan, Feinsteinzeug, Glas, Beton
- Sack- und Durchgangslöcher für Armaturenanschlüsse sowie in Grabsteine und Arbeitsplatten
- Dübellöcher
- Fliesenleger, Steinmetz- und Installationsbetriebe

#### MERKMALE:

- Elektronikschalter – stufenlose Drehzahländerung
- Hohe Rundlaufgenauigkeit
- Integrierte Wasserzuführung
- Wellendichtringe leicht austauschbar – servicefreundlich
- Wasserzufuhrregler – EIN/AUS, stufenlose Mengenregulierung
- Geringes Gewicht, ergonomisches Design – gutes Handling
- Anbohrhilfe (Zubehör)



Startset: Anbohrhilfe mit Bohrschablone, Wasserschlauch mit Gardena-Kupplung, Vollbohrkronen 6/8 mm, Schärfstein



TECHNISCHE DATEN	END 712 P
Leistungsaufnahme	700 W
Nennspannung	230 V ~
Nenn Drehzahl	0-8.000 min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl	11.000 min <sup>-1</sup>
max. Bohrdurchmesser	Vollbohrkronen 12 mm Hohlbohrkronen 18 mm
Werkzeugaufnahme	M 12 x 1,5 außen
Spannhalsdurchmesser	43 mm
Gewicht	2,6 kg
Bestellnummer	03015000
Lieferumfang	im Koffer inkl. Tiefenanschlag, Doppelmaulschlüssel SW 13/17






## Diamant-Nass-Bohrmaschine END 712 P – ZUBEHÖR

### FÜR NASSBOHRUNGEN

#### Material



für Beton, Fliesen

#### Anbohrhilfe mit Bohrschablone




3583A000

#### Diamant-Nass-Vollbohrkronen



**K** Länge 150 mm, Ø 6-12 mm



für Beton, Fliesen

#### Anbohrhilfe mit Bohrschablone



3583A000

#### Diamant-Nass-Vollbohrkronen



**L** Länge 60 mm, Ø 3,5-12 mm



für Naturstein,  
Feinsteinzeug

#### Anbohrhilfe mit Bohrschablone



3583A000

#### Diamant-Nass-Hohlbohrkronen



**M** Länge 60 mm, Ø 6-18 mm



#### Wasserabsaugschlauch

35837000



#### Wasserdruckbehälter

5 l Kunststoff, inkl. 2,5 m Schlauch  
mit Gardena-Anschluss

35811000

10 l Metall, inkl. 3,5 m Schlauch  
mit Gardena-Anschluss

35812000

#### Industriestaubsauger



DSS 25 A 09915000

DSS 50 A 09916000

DSS 35 M IP 09919000

**K L M** Bohrkronen siehe Seite 56



Schärfstein  
200 x 100 x 50 mm

35910000