

SP 2000 - 508 MM SUPERPAD 20" - 508 MM

Beschreibung



Zur Grundreinigung und zur Unterhaltspflege in der Bodenreinigung mit Maschinen bis max. 350 Umdrehungen / min. Verschiedene Härten und Größen, beidseitig verwendbar. Padstärke: ca. 22 mm. Durch die dickere Struktur setzt sich der Pad gegenüber dem Normalpad nicht so schnell mit dem Abrieb zu, dadurch längere Standzeit.

Eigenschaften

Artikelnummer	140-120-11-016
Abmessungen	50.8 cm x 50.8 cm x 2.5 cm
Gewicht	0.6 kg
Verpackungsgröße	5 Stück

Farbe

SP 2000 B	140-120-11-016-B	beige
SP 2000 BL	140-120-11-016-BL	blau
SP 2000 BR	140-120-11-016-BR	braun
SP 2000 G	140-120-11-016-G	grün
SP 2000 R	140-120-11-016-R	rot
SP 2000 S	140-120-11-016-S	schwarz
SP 2000 W	140-120-11-016-W	weiß

Varianten

Superpad 5" - 127 mm	140-120-11-001	SP 500 - 127 mm
Superpad 6" - 152 mm	140-120-11-002	SP 600 - 152 mm
Superpad 7" - 180 mm	140-120-11-003	SP 700 - 180 mm
Superpad 8" - 203 mm	140-120-11-004	SP 800 - 203 mm
Superpad 9" - 229 mm	140-120-11-005	SP 900 - 203 mm
Superpad 10" - 254 mm	140-120-11-006	SP 1000 - 254 mm
Superpad 11" - 279 mm	140-120-11-007	SP 1100 - 279 mm
Superpad 12" - 305 mm	140-120-11-008	SP 1200 - 305 mm
Superpad 13" - 330 mm	140-120-11-009	SP 1300 - 330 mm
Superpad 14" - 356 mm	140-120-11-010	SP 1400 - 356 mm
Superpad 15" - 381 mm	140-120-11-015	SP 1500 - 381 mm
Superpad 16" - 406 mm	140-120-11-011	SP 1600 - 406 mm
Superpad 17" - 432 mm	140-120-11-012	SP 1700 - 432 mm
Superpad 18" - 457 mm	140-120-11-013	SP 1800 - 457 mm
Superpad 19" - 483 mm	140-120-11-014	SP 1900 - 483 mm
Superpad 21" - 533 mm	140-120-11-017	SP 2100 - 533 mm
Superpad 24" - 610 mm	140-120-11-018	SP 2400 - 610 mm