

## TECHNISCHES DATENBLATT

### 8012 - Admiral® Hydraulik 2 TE



Hydraulikschlauch mit öl- und witterungsbeständiger Decke, 2 TE EN 854.

Seele: synthetisches Gummi, schwarz, ölbeständig

Decke: synthetisches Gummi, schwarz, stoffgemustert

Druckträger: ein Textilgeflecht

Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C (kurzz. +125 °C)

Art.-Nr./Name	Maße (mm)	Länge (m)	BD/PD (bar)	Gewicht (kg/VE)	VE	EAN
8012-06	6	a. A.	75 / 300	0,000	MT	4006918146065
8012-08	8	a. A.	68 / 272	0,000	MT	4006918146089
8012-10	10	50	63 / 252	0,196	MT	4006918146102
8012-12	13	50	58 / 232	0,225	MT	4006918146126
8012-16	16	50	50 / 200	0,000	MT	4006918146164
8012-19	19	50	45 / 180	0,000	MT	4006918146195
8012-25	25	50	40 / 160	0,000	MT	4006918146256

Copyright © 2020

KLOTZ Technics GmbH & Co KG, Bergstraße 13, D-40822 Mettmann

Irrtum vorbehalten - Weitere rechtliche Hinweise siehe [www.klotztechnics.com/Impressum](http://www.klotztechnics.com/Impressum) unter Punkt IV. HAFTUNG