






SEGMENTIERTE DIAMANTSCHLEIBE (SEV)



Scheiben zum trockenen Schneiden von Materialien wie z. B. Ziegel, Beton, Basalt, Terrazzo. Das schnellste Modell. Maximale Geschwindigkeit und verbesserte Kühlung der Scheibe. Zum Schneiden von Materialien mit Stärken > 25 mm. Scheibe mit gelochtem Innenring zur besseren Kühlung und Abbau der beim Schneiden entstehenden Spannungen.



REF.					
SEV 115 PRO 25915	1	115 mm	22,2 mm	2,2 mm	7 mm
SEV 125 PRO 32940	1	125 mm	22,2 mm	2,2 mm	7 mm
SEV 180 PRO 25938	1	180 mm	22,2 mm	2,6 mm	7 mm
SEV 230 PRO 25916	1	230 mm	22,2 mm	2,6 mm	7 mm
SEV 115 SUPERPRO 32942	1	115 mm	22,2 mm	2,2 mm	10 mm
SEV 125 SUPERPRO 32943	1	125 mm	22,2 mm	2,2 mm	10 mm
SEV 230 SUPERPRO * 32948	1	230 mm	22,2 mm	2,6 mm	10 mm

