

**Artikelnummer:** 130155

**Kurzbeschreibung:** Containercombinatie SAFE TANK 2000, voor passieve opslag



**Langbeschreibung:** Containercombinatie SAFE TANK 2000: Zeer geschikt voor het overeenkomstig de voorschriften veilig opslaan van ook grotere hoeveelheden van waterverontreinigende middelen en brandbare vloeistoffen vlg. bedrijfsbeveiliging (R-groep). Afsluitbare opbergruimte met een grondoppervlak van 2 m<sup>2</sup>. Het omvangrijke systeemtoebehoren maakt bovendien de plaatsbesparende opslag van vaten en kleinere verpakkingen mogelijk. [ul]<li> voldoen aan de wettelijke eisen van de waterhuishouding</li><li> goedgekeurd voor niet brandbare of ontvlambare, licht ontvlambare </li>[ul]en zeer licht ontvlambare middelen van alle waterverontreinigingsklassen (WGK 1-3) vlg. bedrijfsveiligheidsvoorschriften [ul]<li> bak van 3 mm plaatstaal (S235JR), vloeistofdicht gelast</li><li> berijdbaar rooster, uitneembaar, verzinkt</li><li> max. verkeersbelasting op de bak: 1.000 kg/m<sup>2</sup></li><li> wanden en dak van stevig, verzinkt damwandbeplating</li><li> gepatenteerde constructie met sterkteberekening</li><li> max. dak-sneeuwlast 100 kg/m<sup>2</sup></li><li> max. windvlaag op dak en wand  $w = 0,40$  kN/m<sup>2</sup></li><li> max. windkracht op de wand:  $w = 0,25$  kN/m<sup>2</sup></li><li> standaard deur 1,30 x 1,89 m met veiligheidsslot, aanslag DIN rechts</li><li> met een kraan transporteerbare versie</li><li> afm. uitw.: h 2300 x b 3005 x d 4340 mm</li><li> afm. inw.: h 2000 x b 2920 x d 4200 mm</li><li> leeg gewicht: 1420 kg</li><li> opvangvolume: 2 x 870 liter</li> [ul]<b>Uitvoeringen: WGK 1-3</b> [ul]<li> voor niet brandbare, waterverontreinigende vloeistoffen</li> [ul]<b>voor passieve opslag</b> [ul]<li> voor de opslag van niet brandbare en brandbare middelen vlg. bedrijfsbeveiliging.</li> [ul]<b>voor actieve opslag</b> [ul]<li> voor de opslag van niet brandbare en brandbare middelen vlg. </li> [ul]bedrijfsbeveiliging [ul]<li> over- en aftapwerkzaamheden toegestaan</li> [ul]



Abb. mit Doppeltür 1800 mm