

Artikelnummer: 135226

Kurzbeschreibung: Elektrische vatpomp JP-280 ALU 1000, voor diesel & olie, 112 l/min, slang, 2 slangklemmen & sproeier

Langbeschrijving: Elektrische vatpomp JP-280 ALU 1000, voor diesel & olie, 112 l/min, slang, 2 slangklemmen & sproeier: Geschikt voor diesel en oliën (tot 1000 mPas). Universele motor JP-280, 230 V, 50 Hz, 825 W Motor inwendige verluchting, waterspuit bescherming volgens Beveiligingsgraad IP 24, schakelaar, 5 m kabel met schokbestendige stekker, dubbel geïsoleerd klasse II, Overstroombeveiliging met nulspanningsmechanisme Technische gegevens: Pompsysteem: Aluminium, l 1000 mm, buiten-Ø 41 Schroefdraad voor aansluiting G 1-1/4", slangaansluiting 1" (NW 25) 2 m mineraalolieslang 1" (NW 25) 2 slangklemmen rvs 1 tappistool aluminium Debiet: 112 l/min (rotor)*, 83 l/m (impeller)* Pompdiepte: 16 m (rotor)*, 7 m (impeller)*, Mediumtemperatuur: tot 80 °C, Viscositeit: 1000 mPas* Dichtheid: 1.9*

