



Art.-Nr.: 150680
CB-M12-1500-3GF/GM
Verbindungsleitung



Abbildung kann abweichen

Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss

Technische Daten

Anschluss	
Anschluss 1	
Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegröße	M12
Typ	female
Werkstoff Griffkörper	TPU
Polzahl	3 -polig
Ausführung	axial
Betriebsstrom je Kontakt	4 A
Verriegelung	Verschraubung
Anschluss 2	
Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegröße	M12
Typ	male
Werkstoff Griffkörper	TPU
Polzahl	3 -polig
Ausführung	axial
Betriebsstrom je Kontakt	4 A
Leitungseigenschaften	
Anzahl Adern	3 St.
Aderquerschnitt	0,34 mm ²
Farbe Mantel	schwarz
Geschirmt	Nein
Leitungsausführung	Verbindungsleitung
Leitungsdurchmesser (außen)	4,3 mm
Leitungslänge	1.500 mm
Werkstoff Adern	Kupfer
Werkstoff Mantel	PUR

Mechanische Daten

Umgebungsdaten	
Umgebungstemperatur Betrieb, ortsfeste Verlegung	-25 ... 80 °C

Klassifikation	
Zolltarifnummer	85444290
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

Elektrischer Anschluss

Anschluss 1	
Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegröße	M12

Art.-Nr.: 150680 – CB-M12-1500-3GF/GM – Verbindungsleitung

Anschluss 1	
Typ	female
Werkstoff Griffkörper	TPU
Polzahl	3 -polig
Kodierung	
Ausführung	axial
Betriebsstrom je Kontakt	4 A
Verriegelung	Verschraubung

Anschluss 2	
Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegröße	M12
Typ	male
Werkstoff Griffkörper	TPU
Polzahl	3 -polig
Kodierung	
Ausführung	axial
Betriebsstrom je Kontakt	4 A
Verriegelung	