



Opis:

Aluminium ECO-Box 30 I, idealne pojemniki do bezpiecznego przechowywania i transportowania, z dwoma zamkami bębnowymi

- odporne na korozję, warunki atmosferyczne i temperaturę
- Mimo małej wagi biegnący dookoła żłobkowany profil zapewnia bardzo dużą stabilność kształtu (wzmocnienie ścian i naroży)
- stabilne zamknięcia dźwigniowe z otworami na kłódkę lub plombę oraz otwory do montażu zamków bębnowych
- składane uchwyty zabezpieczające w płaszczu z tworzywa sztucznego zapewniają wygodny transport
- uszczelka gumowa na całym obwodzie chroni zawartość przed wpływami zewnętrznymi w postaci pyłu czy rozprysków wody
- ograniczniki taśmowe w pokrywy zapobiegają wyrwaniu zawiasów
- z aluminium o grubości 0,8 mm/masywny profil dna
- oddzielne akcesoria: Zestaw kółek
- z 2 uchwytami/udźwig 25 kg
- inne wielkości i warianty są dostępne na zapytanie (od 50 szt. możliwe są wykonania specjalne)
- t=głębokość=335 mm b=szerokość=430 mm h=wysokość=270 mm
- Wymiary wewnętrzne: 300x405x250 mm

Informacje:

Produkt

Numer produktu	451050
GTIN	4007228451047
Taryfa celna	76129080
Jednostka opakowania (JO)	1

Kolor	srebrny
Objętość w l	30
Masa (kg)	2,55
D x S x W (mm)	335 x 430 x 270

Opakowanie zewnętrzne

Zawartość w liczbie sztuk	1
---------------------------	----------

Masa brutto OJ (kg)	2,55
---------------------	-------------

Paleta

Liczba pudełek	48
Liczba warstw	8
D x S x W (m)	1,2 x 0,8 x 2,31

kartony/warstwa	6
Masa (kg)	142,4