

BS-ROLLEN

ESD-Bockrolle

Traglast 100 kg, Mit Vollgummi-Bereifung, Nabe mit Rollenlager, Durchmesser x Breite 100 x 30 mm, Felge aus Stahlblech, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 104 x 80 mm



BS ROLLEN®



Artikelnummer: 209068

BS-ROLLEN Transportgeräterolle

Bockrolle

ESD-Bockrolle

- Traglast 100 kg
- Mit Vollgummi-Bereifung
- Nabe mit Rollenlager
- Durchmesser x Breite 100 x 30 mm
- Naben Länge x Ø 39 x 12 mm
- Felge aus Stahlblech, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Befestigung mit Platte, Länge x Breite 104 x 80 mm
- Schraubloch Abstand 76x56/84x64 mm, Schraubloch-Ø 9 mm

Technische Details

| | | | |
|----------------|-----------------------|------------------------|--------------|
| Fördertechnik | Rollen | Fadenschutz | nein |
| Rollentyp | Transportgeräterollen | Gesamthöhe | 128 mm |
| Bauform | Bockrolle | Nabenhöhe | 39 mm |
| Traglast | 100 kg | Nabenbohrung | 12 mm |
| Bereifung | Vollgummi | Radbreite | 30 mm |
| Rad-Ø | 100 mm | Lauffläche Eigenschaft | antistatisch |
| Material Felge | Stahlblech | Länge Platte | 104 mm |

| | | | |
|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| Radlager | Rollenlager | Breite Platte | 80 mm |
| Geeignet für Bodentyp | glatt/eben, rau/eben | Schraubloch Abstand | 76x56/84x64 mm |
| Befestigungselement | Platte | Schraubloch Ø | 9 mm |
| elektrisch leitend | ja | Oberfläche Felge | verzinkt |
| Material Gehäuse | Stahl | Oberfläche Gehäuse | verzinkt |
| Feststeller | ohne | Gewicht | 0,6 kg |

Zubehör

209073



Rad, Traglast 100 kg, Mit Vollgummi-Bereifung, Nabe mit Rollenlager, Durchmesser x Breite 100 x 30 mm, Felge aus Stahlblech, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Dazu passt auch ...

400701



Rechteckbehälter, Höhe x Breite x Tiefe 670 x 660 x 432 mm, Inhalt 135 l, Aus Polyethylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen, Unterbau Rollen

438985



Lenkrolle, Traglast 175 kg, Mit Kunststoff-Bereifung, Durchmesser x Breite 125 x 35 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 105 x 80 mm

763068



Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände durchbrochen, Boden durchbrochen