

Kappes

Werkzeugwagen

ToolTower® RasterPlan®

RasterPlan

KAPPES

Höhe x Breite x Tiefe 1260 x 700 x 700 mm, 3 Lochplattenwände außen, Verschließbar mit Zylinderschloss, Korpus mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau/RAL5010 Enzianblau, Front mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau



Artikelnummer: 222916



Kappes Tool-Tower Werkzeugcenter ToolTower® RasterPlan®

der praktische Helfer im Werkzeugbereich

Werkzeugwagen

- Höhe x Breite x Tiefe 1260 x 700 x 700 mm
- 3 Lochplattenwände außen
- Flügeltür mit Lochprägung
- Verschließbar mit Zylinderschloss
- 4 Lenkrollen
- 2 Lenkrollen mit Feststellern
- Konstruktion aus Stahl
- Korpus mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau/RAL5010 Enzianblau
- Front mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Schließsystem	Zylinderschloss
Wagentyp	Werkzeugwagen	fahrbar	ja
Höhe	1260 mm	Unterbau	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
Breite	700 mm	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Tiefe	700 mm	Rad Ausstattung	2 Lenkrollen mit Feststellern
Material	Stahl	Farbe Korpus	lichtgrau/enzianblau // RAL7035/RAL5010
Schrank Ausstattung	Lochplatten, Tür	Oberfläche Korpus	kunststoffbeschichtet
inkl. Werkzeug	nein	Farbe Front	lichtgrau // RAL7035
Lochplatten außen Anzahl	3 Stück	Oberfläche Front	kunststoffbeschichtet
Türtyp	Flügeltür mit Lochprägung	Gewicht	73,98 kg
abschließbar	ja		

Dazu passt auch ...

221109		Putzrollen-Bodenständer, für max. 430 mm breite Rollen, Passend für Rollen mit 450 mm Durchmesser, Gestell aus Metall in weiß
221121		Wischtuch, 1500 Tücher, Länge x Breite 300 x 230 mm, Rollen Länge x Durchmesser 450 m x 290 mm, Papierqualität Zellstoff, glatt, In altrosa
222681		Handreinigungsgel, parfüm- und silikonfrei, Geruch Zitrone
531287		Inforahmen, DIN A4 im Hoch-/Querformat, Rahmen in rot, Rückseite selbstklebend