

Blume Förderanlagen Röllchenbahn



Tragrolle aus Stahl, Bahn Länge x Breite 3 m x 500 mm, Achsabstand 100 mm

Artikelnummer: 409841



Blume Förderanlagen Stahlröllchenbahn - Einzelelement

Gerade

Röllchenbahn















- Tragrolle aus Stahl
- Rollendurchmesser 48 mm
- Bahn Länge x Breite 3 m x 500 mm
- Breite 540 mm
- Achsabstand 100 mm
- für Fördergut mit einer Länge von mindestens 300 mm und einer Breite von maximal 700 mm
- U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 20 mm
- aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Technische Details




| | | | |
|-------------------|--------------|---------------------|----------|
| Fördertechnik | Förderbahnen | Fördergutbreite bis | 700 mm |
| Bahntyp | Röllchenbahn | Fördergutlänge min. | 300 mm |
| Bahnkomponente | Bahnelement | Achsabstand | 100 mm |
| Rollentyp | Tragrolle | Rahmenhöhe | 70 mm |
| Material Rolle | Stahl | Rahmenbreite | 20 mm |
| Durchmesser Rolle | 48 mm | Material Rahmen | Stahl |
| Bahnlänge | 3 m | Rahmenoberfläche | verzinkt |

| | | | |
|------------|--------|------------|----------|
| ausziehbar | nein | Rahmenform | U-Profil |
| Bahnbreite | 500 mm | Gewicht | 31 kg |
| Breite | 540 mm | | |

Zubehör

| | | |
|--------|---|---|
| 126304 |  | Endanschlag für Rollenbahn, für Bahnbreite 500 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 410181 |  | Durchgang für Röllchenbahn, Tragrolle aus Stahl, Rollendurchmesser 48 mm, Bahn Länge x Breite 1 m x 500 mm, Achsabstand 100 mm, mit Scharnieren und Handgriff |
| 414499 |  | Seitliche Führung für Gerade für Röllchenbahn, Nutzung einseitig, über Kopf, Höhe x Länge 70 mm x 1 m |
| 414502 |  | Seitliche Führung für Gerade für Röllchenbahn, Nutzung beidseitig, über Kopf, Höhe x Länge 70 mm x 1 m |
| 428631 |  | Dreibeinstütze für Rollenbahn, Bahnbreite 500 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau |
| 428675 |  | Ständer für Rollenbahn, Bahnbreite 500 mm, Höhe 275 - 340 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau |
| 428722 |  | Dreibeinstütze für Rollenbahn, Bahnbreite 500 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau |
| 428766 |  | Ständer für Rollenbahn, Bahnbreite 500 mm, Höhe 330 - 395 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau |
| 428802 |  | Dreibeinstütze für Rollenbahn, Bahnbreite 500 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau |
| 428846 |  | Ständer für Rollenbahn, Bahnbreite 500 mm, Höhe 390 - 570 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau |
| 429033 |  | Dreibeinstütze für Rollenbahn, Bahnbreite 500 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau |
| 429077 |  | Ständer für Rollenbahn, Bahnbreite 500 mm, Höhe 550 - 850 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau |
| 429146 |  | Dreibeinstütze für Rollenbahn, Bahnbreite 500 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau |
| 429204 |  | Ständer für Rollenbahn, Bahnbreite 500 mm, Höhe 680 - 1100 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|---|
| 505362 |  | Gurtwarständer, mit 1 Gurt(en), Pfosten Durchmesser 83 mm, Länge 3,7 m, Gurt in gelb/schwarz, Pfosten aus PVC in schwarz |
| 520983 |  | Mobiler Scherenhubtisch, Traglast 500 kg, Plattform Länge x Breite 855 x 500 mm, Einfachscheere aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz |
| 523822 |  | Bodenmarkiergerät-Set, Set bestehend aus: 1 Markiergerät, 1 Schlagschnur, 1 Zubehörteil, 1 Dose Markierpulver, 1 Parkplatzhilfsplan, Strichbreite 30 - 100 mm |