

**iQ500, Einbau-Gefrierschrank,  
71.2 x 55.8 cm, Flachscharnier mit  
Softeinzug  
GI11VADC0**



Einbau-Gefrierschrank mit 3 praktischen transparenten Gefriergutschubladen und superFreezing für schnelleres Einfrieren.

- ✓ lowFrost: spare Energie und Aufwand beim Abtauen durch weniger Eisbildung.
- ✓ softClosing: Deine Kühlschranktür ist immer ordentlich geschlossen.

**Ausstattung**

**Technische Daten**

Energieeffizienzklasse: ..... C  
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): ..... 105 kWh/annum  
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): ..... 70 l  
 Geräuschwert: ..... 37 dB(A) re 1 pW  
 Geräusch-Effizienzklasse: ..... C  
 Thermometer-Gefrierteil: ..... Ohne  
 Beleuchtung: ..... Nein  
 Gerätetyp: ..... Gefrierschrank  
 Bauform: ..... Einbau  
 Dekorrahmen/ - platte: ..... Möglich mit Zubehör  
 Frostfree System: ..... Nein  
 Gerätehöhe: ..... 712 mm  
 Gerätebreite: ..... 558 mm  
 Gerätetiefe: ..... 545 mm  
 Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 790 x 620 x 640 mm  
 Nettogewicht: ..... 33.1 kg  
 Bruttogewicht: ..... 35.6 kg  
 Anschlusswert: ..... 90 W  
 Absicherung: ..... 10 A  
 Frequenz: ..... 50 Hz  
 Länge Anschlusskabel: ..... 230.0 cm  
 Türöffnung: ..... Rechts wechselbar  
 Abtauvorgang: ..... manuell  
 Warnsignal bei Fehlfunktion: ..... Sichtbar und hörbar  
 Türverriegelung: ..... Nein  
 Anzahl Auszüge (Stck): ..... 3  
 Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck): ..... 0  
 EAN-Nummer: ..... 4242003840306  
 Marke: ..... Siemens  
 Internationale Bestellbezeichnung: ..... GI11VADC0  
 Gerätetyp: ..... Gefrierschrank  
 Integriertes Zubehör: ..... 1 x Eiswürfelschale



**Zubehör**

1 x Eiswürfelschale

**Sonderzubehör**

KF10ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen  
 KU20ZSX0 Vorsatztür, Edelstahl

**iQ500, Einbau-Gefrierschrank,  
71.2 x 55.8 cm, Flachscharnier mit  
Softeinzug  
GI11VADC0**

Ausstattung

### **Leistung und Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse: C
- Nutzinhalt gesamt: 70 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 0 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 70 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 5.4 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 105 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 37 dB
- Lagerzeit bei Störung : 11 h

### **Design**

- Flachscharnier-Technik
- Flachscharnier
- softEinzug mit Türdämpfung

### **Komfort und Sicherheit**

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- Super Gefrieren mit Einfrierautomatik
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige
- freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik

### **Gefrierteil**

- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

### **Technische Informationen**

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

### **Maße**

- Gerätemaße (H x B x T): 71.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 72.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

### **Zubehör**

- 1 x Eiswürfelschale

### **SONDERZUBEHÖR**

- KF10ZAX0, KU20ZSX0

iQ500, Einbau-Gefrierschrank,  
 71.2 x 55.8 cm, Flachscharnier mit  
 Softeinzug  
 GI11VADC0

Maßzeichnungen

Luftaustritt  
 min. 200 cm

Belüftung  
 im Sockel  
 min. 200 cm

min. 40

Maße in mm  
 Empfehlung

Die in der  
 sind einzuk  
 Öffnung de  
 und Besch  
 zu vermeid