

**MAUL****Lampadaire à LED MAULjava, dimmable**

- source lumineuse : ce produit contient trois sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique D
  - possibilité de remplacement de la source lumineuse et de l'appareillage par un électricien qualifié
  - puissance : 80 W
  - consommation d'énergie pondérée : 2x 16 / 1x 32 kWh / 1000 h
  - flux lumineux : 2x 2255 / 1x 4549 lumens
  - efficacité lumineuse : 2x 136 / 1x 135 lumens / watt
  - température de couleur : 4000 Kelvin (blanc neutre)
  - intensité lumineuse max. : vers le haut : 1800 Lux (distance de mesure 85 cm), 1160 Lux (distance de mesure 110 cm), vers le bas : 1800 Lux (distance de mesure 85 cm), 1160 Lux (110 cm)
  - indice de rendu de couleur (Ra) : 2x 82 / 1x 81
  - durée de vie : 3x 20.000 heures
  - avec fiche de courant avec terre - pour nos clients suisses, l'article est en outre livré avec un adaptateur fixe
- colonne solide en aluminium
  - hauteur : 1960 mm
  - tête de lampe env. 280 x 610 mm
  - interrupteur sur la colonne : hauteur env. 1200 mm
  - socle robuste en acier 300 x 450 mm
  - longueur du câble env. 2,5 m, classe de protection I (fiche de courant avec terre)
  - conditionné d'une façon sécurisée dans un carton d'expédition recyclable




Lampadaire à LED MAULjava, argent



Lampadaire à LED MAULjava, noir



Visuel de référence : présente le produit en utilisation



Produit	Modèle	Couleur	Puissance	Température de couleur	Tension éclairage	Classe énergétique	Numéro de fabricant	Code
Lampadaire à LED MAULjava	socle	argent	80 watts	4000 K	220 - 240 V	D	82584-95	62010147
		argent	80 watts	4000 K	220 - 240 V	D	8258695	62010148
	socle	noir	80 watts	4000 K	220 - 240 V	D	8258490	62010280