


MAUL

LED-Stehleuchte MAULjaval, dimmbar

- **Lichtquelle:** Dieses Produkt enthält drei Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D
 - Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch eine Elektro-Fachkraft möglich
 - Leistung: 80W
 - Gewichteter Energieverbrauch: 2x 16 / 1x 32 kWh / 1000 h
 - Lichtstrom: 2x 2255 / 1x 4549 Lumen
 - Lichtausbeute: 2x 136 / 1x 135 Lumen / Watt
 - Farbtemperatur: 4000 Kelvin (neutralweiß)
 - Max. Beleuchtungsstärke: Nach oben: 1800 Lux (Messabstand 85 cm), 1160 Lux (Messabstand 110 cm), nach unten: 1800 Lux (Messabstand 85 cm), 1160 Lux (110 cm)
 - Farbwiedergabeindex (Ra): 2x 82 / 1x 81
 - Lebensdauer: 3x 20.000 Stunden
 - Schutzkontakt-Stecker - für unsere schweizer Kunden wird der Artikel zusätzlich mit einem Fixadapter geliefert
- stabile Säule aus Aluminium
 - Höhe: 1.960 mm
 - Leuchtenkopf ca. 280 x 610 mm
 - Schalter an der Säule: Höhe ca. 1.200 mm
 - stabiler Standfuß aus Stahl 300 x 450 mm
 - Kabellänge ca. 2,5 m, Schutzklasse I (Schutzkontakt-Stecker)
 - im Versandkarton sicher verpackt, Verpackung recycelbar




LED-Stehleuchte MAULjaval, schwarz



LED-Stehleuchte MAULjaval, silber



Symbolbild: zeigt das Produkt in Anwendung



Produkt	Ausführung	Farbe	Leistung	Farbtemperatur	Spannung Leuchtmittel	EEK	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
LED-Stehleuchte MAULjaval	Standfuß	schwarz	80 Watt	4.000 K	220 - 240 V	D	8258490	62010280
		silber	80 Watt	4.000 K	220 - 240 V	D	82584-95	62010147
LED-Stehleuchte MAULjuvis	Standfuß	silber	80 Watt	4.000 K	220 - 240 V	D	8258695	62010148