


Der industrielle Bestseller

- für trockene industrielle Arbeitsbereiche
- rutschfeste Oberfläche verhindert frühzeitige Ermüdung
- für hohe Beanspruchung, z.B. im Mehrschicht-Betrieb
- Anti-Rutsch-Oberfläche mit Tränenblech-Struktur
- mit optimaler Rutschhemmung, geprüft nach DIN 51130, R10
- schwer entflammbar, Brandschutzklasse Bfl-S1
- resistent gegen zahlreiche Chemikalien
- sehr haltbare laminierte PVC-Oberfläche auf einer dämpfenden Schicht aus Schaumvinyl
- vibrationshemmend
- rutschfeste Unterseite RedStop™ verhindert das Verschieben der Matte
- rundherum abgeschrägte Kanten

TOP-SELLER



Umlaufend abgeschrägte Kanten, gelber Sicherheitsrand und Anti-Rutsch-Beschichtung RedStop™ auf der Unterseite



Typ	Vorkonfektionierte Anti-Ermüdungsmatten	
	CT 6.9	CT 9.15
Version	Matte	Matte
Maße außen B x T [mm]	600 x 910	910 x 1520
Materialstärke [mm]	14	14
Werkstoff	PVC	PVC
Gewicht [kg]	4	8
Bestellnummer	123-372-J0	123-373-J0

Typ*	Anti-Ermüdungsmatten nach Wunschmaß			
	CT 6.K	CT 9.K	CT 12.K	CT 15.K
Breite [mm]	600	910	1220	1520
Länge nach Wahl **	ja	ja	ja	ja
Materialstärke [mm]	14	14	14	14
Werkstoff	PVC	PVC	PVC	PVC
Gewicht [kg/m]	4	5	7	9
Bestellnummer	162-210-J0	162-211-J0	162-212-J0	247-759-J0

*lieferbar nach Ihren Maßangaben in 5 cm Raster, Preis pro Meter

**auf Wunsch bis zu 22,8 m Länge individuell gefertigt

Die Industriematte für extra hohen Stehkomfort

- besonders strapazierfähig, haltbar und sehr komfortabel
- für trockene industrielle Arbeitsbereiche
- für hohe Beanspruchung, z.B. im Mehrschicht-Betrieb
- Kombination aus extra strapazierfähiger PVC-Oberfläche und widerstandsfähiger mikrozellulärer Vinylbasis; hohe Materialstärke für besten Steh-Komfort
- genoppte Anti-Rutsch-Oberfläche
- Rutschhemmung R9 nach DIN 51130 und BGR 181
- schwer entflammbar, Brandschutzklasse Cfl-S2 geprüft gemäß EN 13501
- resistent gegen viele Chemikalien
- rutschfeste Unterseite RedStop™ verhindert das Verschieben der Matte
- 4 abgeschrägte Kanten für stolperfreien Zugang



NEU
Gelber Sicherheitsrand, rundherum abgeschrägte Kanten und rutschfeste Unterseite RedStop™



Typ	Vorkonfektionierte Anti-Ermüdungsmatten	
	ST 6.9	ST 9.15
Version	Matte	Matte
Maße außen B x T [mm]	600 x 910	910 x 1500
Materialstärke [mm]	19	19
Werkstoff	PVC	PVC
Gewicht [kg]	4	10
Bestellnummer	247-753-J0	247-754-J0

Typ*	Anti-Ermüdungsmatten nach Wunschmaß			
	ST 6.K	ST 9.K	ST 12.K	ST 15.K
Breite [mm]	600	910	1220	1520
Länge nach Wahl **	ja	ja	ja	ja
Materialstärke [mm]	19	19	19	19
Werkstoff	PVC	PVC	PVC	PVC
Gewicht [kg/m]	5	6	8	10
Bestellnummer	247-755-J0	247-756-J0	247-757-J0	247-758-J0

*lieferbar nach Ihren Maßangaben in 5 cm Raster, Preis pro Meter

**auf Wunsch bis zu 21,9 m Länge individuell gefertigt