

Rollcart diable pour bouteilles

force 100 kg, pour 1x40/50 l
bouteilles, protection de la charge
avec porte-bouteille avec chaîne
de sécurité, châssis avec finition
époxy résistante aux chocs et aux
rayures en RAL5010 bleu gentiane,
roues avec bandage air

Numéro d'article: 202907



Rollcart Diable pour bouteilles

pour 1 bouteille de 40/50 litres

diable pour bouteilles

- force 100 kg
- pour 1x40/50 l bouteilles
- hauteur x largeur 1200 x 460 mm
- convient pour bouteilles de Ø 210 mm
- protection de la charge avec porte-bouteille avec chaîne de sécurité
- structure en acier (soudé)
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- avec poignées de sécurité en plastique haute résistance
- roues avec bandage air
- Ø de roue 200 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux
- sans roue porteuse





- 5 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	diabie de manutention	Ø de roue	200 mm
type de diabie de manutention	diabie pour bouteilles	Roue porteuse	non
charge	100 kg	poignée de sécurité	oui
capacité	1x40/50 l	protection de la charge	porte-bouteille avec chaîne de sécurité
pour Ø de bouteille	210-250 mm	hauteur	1200 mm
matériau	acier	largeur	460 mm
matériau de finition	soudé	surface	finition peinture époxy
rabattable	non	couleur	bleu gentiane // RAL5010
patins pour escaliers	non	garantie	5 années
pneumatique	air	Poids	7,5 kg
roulement	roulement à rouleaux		

Cela s'adapte aussi ...

144744		armoire pour bouteilles de gaz, pour 10 x bouteilles de gaz de 11 kg ou 4 x bouteilles de gaz de 33 kg, hauteur x largeur x profondeur 1435 x 860 x 720 mm, avec toit, avec porte à battants, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
201077		soutirage de fûts, pour fût 2 x 200 litres, support-fût avec angle, hauteur x largeur x profondeur 350 x 1230 x 650 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
206148		pompe vide-fûts, pour diesel, fioul, huiles moteur, hydraulique et à engrenages avec une viscosité maximale de 2000 mPas, puissance de refoulement maximale 0,25 litres par levée, longueur du tube plongeur 920 mm
215911		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 400 x 300 x 270 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique
407817		bac de rétention, pour fût 2 x 200 litres, volume de rétention 224 l, hauteur x largeur x profondeur 365 x 1200 x 800 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
505133		ruban adhésif, en vinyle en vert/blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm