

## Cascoo roulette pivotante



force 75 kg, avec bandage TPE, diamètre 75 mm, moyeu avec Palier de pivotement, longueur moyeu 28 mm, jante en polypropylène, fixation avec panneau



Numéro d'article: 243684

roulette pivotante

- force 75 kg
- avec bandage TPE
- diamètre 75 mm
- moyeu avec Palier de pivotement
- longueur moyeu 28 mm
- jante en polypropylène
- boîtier en acier inoxydable
- fixation avec panneau
- espacement des trous des vis 48/38x48/38 mm

### Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	roulement	Palier de pivotement
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	élément de fixation	panneau
modèle	roulette pivotante	matériau de boîtier	acier inoxydable
charge	75 kg	frein	sans
pneumatique	TPE	longueur de moyeu	28 mm
Ø de roue	75 mm	distance trou de vis	48/38x48/38 mm

matériau de jante polypropylène

Poids 0,25 kg