

## RAPIDLIFT cric hydraulique pour machines

capacité de levage 5000 kg, plage de levée avec mâchoire 25 - 230 mm, polyvalent grâce au boîtier orientable à 360°

Numéro d'article: 400118



**RAPID**  
LIFT

## RAPIDLIFT Lève-machines

cric hydraulique pour machines

- capacité de levage 5000 kg
- plage de levée avec mâchoire 25 - 230 mm
- plage de levée avec plaque de recouvrement 368 - 573 mm
- hydraulique avec soupape de sécurité et vitesse d'abaissement réglable
- polyvalent grâce au boîtier orientable à 360°
- avec Poignée de transport
- poids 25 kg
- levier amovible
- en acier avec laquage en RAL2002 orangé sang

### Détails techniques

appareil de levage	appareil de levage	matériau	acier
type de moyen de levage	cric hydraulique pour machines	surface	laqué
capacité de levage	5000 kg	couleur	orangé sang // RAL2002
plage de course avec mâchoire	25-230 mm	poignée	Poignée de transport
plage de course avec	368-573 mm	Poids	25 kg

plaque de r	
levier	levier amovible

## Cela s'adapte aussi ...

221159		lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antibuée/antirayures, transparent, avec filtre UV, équipement : monture et arceau nasal avec capitonnage doux
221283		gant de travail, en coutil/cuir croûte de bovin, dos de main en coutil, anti-rupture, taille unique
222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm
224764		kit de balais, kit comprenant : 5 x balai en crin de cheval, 5 x manche et 1 x set de balayage, Largeur de travail 500 mm, manche bois, pour poussières fines
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm