

Blume Förderanlagen convoyeur à rouleaux



rouleau de manutention en acier,
diamètre de roulette 30 mm,
convoyeur longueur x largeur 1,5 m x
400 mm, empattement 37,5 mm



Numéro d'article: 551525



Blume Förderanlagen Élément de convoyeur à petits rouleaux

Droit

convoyeur à rouleaux














- rouleau de manutention en acier
- diamètre de roulette 30 mm
- convoyeur longueur x largeur 1,5 m x 400 mm
- largeur 440 mm
- empattement 37,5 mm
- pour charges d'une longueur minimale de 113 mm
- profilé en Ucadre hauteur x largeur 70 x 20 mm
- en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion




Détails techniques

| | | | |
|-------------------------|------------------------|----------------------------------|---------|
| manutention dynamique | convoyeurs | largeur | 440 mm |
| type de convoyeur | convoyeur à rouleaux | longueur min. du produit transpo | 113 mm |
| composants de convoyeur | élément pour convoyeur | empattement | 37,5 mm |
| type de roulettes | rouleau de manutention | hauteur de cadre | 70 mm |
| matériau de roulette | acier | largeur de cadre | 20 mm |

| | | | |
|-----------------------|--------|-------------------|--------------|
| diamètre de rouleau | 30 mm | matériau de cadre | acier |
| longueur de convoyeur | 1,5 m | surface de cadre | galvanisé |
| extensible | non | forme de cadre | profilé en U |
| largeur de convoyeur | 400 mm | Poids | 38,1 kg |

Accessoires

| | | |
|--------|---|--|
| 126202 |  | butée d'arrêt pour convoyeur à rouleaux, pour largeur de convoyeur 400 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 404327 |  | montants pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 400 mm, hauteur 550 - 850 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel |
| 405057 |  | montants pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 400 mm, hauteur 680 - 1100 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel |
| 428609 |  | trépied pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 400 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel |
| 428664 |  | montants pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 400 mm, hauteur 275 - 340 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel |
| 428711 |  | trépied pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 400 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel |
| 428755 |  | montants pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 400 mm, hauteur 330 - 395 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel |
| 428799 |  | trépied pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 400 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel |
| 428835 |  | montants pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 400 mm, hauteur 390 - 570 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel |
| 429226 |  | Guidage latéral pour tout droit pour convoyeur à rouleaux, utilisation à un côté, au-dessus de la tête, longueur 1 m |
| 429237 |  | Guidage latéral pour tout droit pour convoyeur à rouleaux, utilisation double face, au-dessus de la tête, longueur 1 m |
| 510312 |  | passage pour convoyeur à rouleaux, rouleau de manutention en acier, diamètre de roulette 30 mm, convoyeur longueur x largeur 1 m x 400 mm, empattement 37,5 mm, avec charnières et poignée |
| 510326 |  | trépied pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 400 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel |

| | | |
|--------|---|--|
| 510329 |  | trépied pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 400 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel |
| 551762 |  | courbe 45 ° pour convoyeur à rouleaux, rouleau de manutention en acier, diamètre de roulette 30 mm, largeur du convoyeur 400 mm, empattement 37,5 mm |
| 551842 |  | courbe 90 ° pour convoyeur à rouleaux, rouleau de manutention en acier, diamètre de roulette 30 mm, largeur du convoyeur 400 mm, empattement 37,5 mm |