

Getränkekühlschrank MRFvd 3511 mit Glastür und Umluftkühlung

Getränkekühlschrank mit Umluftkühlung, Isolierglastür, digitaler Temperaturanzeige und Schloss. Der fugenlose Kunststoff-Innenbehälter ist leicht zu reinigen. Die 4 mitgelieferten Roste können in den vorgeformten Rostauflagen in der Höhe verstellt werden und sind mit maximal 45 kg belastbar. Die Tür ist mit einem Selbstschließmechanismus ausgestattet und abschließbar. Die servicefreundliche Türmagnetdichtung leicht wechselbar. Das Gerät verfügt über einen Türkontaktschalter, der den Umluftventilator beim Öffnen der Tür abschaltet, sowie über eine separat schaltbare LED-Innenbeleuchtung. Das Thermostat ist stufenlos einstellbar. Die digitale Temperaturanzeige ist im Türrahmen integriert und dadurch von außen gut sichtbar.

Artikel-Nr.: 40573511
GTIN: 9005382232477



Produktvorteile:

- Digitale Temperaturanzeige
- Stufenlos regelbares Thermostat
- Automatische Abschaltung des Umluftventilators bei Türöffnung
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- LED-Innenbeleuchtung separat schaltbar
- Fugenloser Kunststoff-Innenraum
- Vorgeformte Rostauflagen
- Max. Rostbelastung 45 kg
- Glastür mit Griffmulde, Schloss und selbstschließend
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- 2 höhenverstellbare AusgleichsfüÙe vorne

Technische Daten:


| | |
|--------------------|-------------|
| Geräteart | Kühlschrank |
| Produktgruppe | C |
| Herstellerkennung | MRFvd 3511 |
| Abmessungen außen: | |
| Breite | 597 mm |

| | |
|---|-------------------------------|
| Tiefe | 654 mm |
| Höhe | 1684 mm |
| Abmessungen innen: | |
| Breite | 475 mm |
| Tiefe | 423 mm |
| Höhe | 1459 mm |
| Aufstellart | Standgerät |
| Öffnungssystem | Glastür |
| Temperaturbereich von | 1 °C |
| Temperaturbereich bis | 15 °C |
| Anzahl der Türen | 1 |
| Türanschlag | Rechts wechselbar |
| Bestückung | Flaschen |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Aussenmaterial | Stahlblech, silberfarben |
| Innenmaterial | Kunststoff |
| Anschlußart | Steckerfertig (230V) |
| Anschlusswert Elektro | 0,07 kW |
| Spannung | 230 Volt |
| Bruttogewicht | 76 kg |
| Serienzubehör | 4 Roste kunststoffbeschichtet |
| Einsetzbar Umgebungstemperatur bis | 32 °C |
| Raumfeuchte bis | 65 % |
| Kühlung | Umluft |
| Tauwasserverdunstung | Ja |
| Abtauung | Automatisch |
| Kältemittel | R 600a (Isobutan)/GWP 3 |

Energiedaten

| | |
|--|---------------------------|
| Höchste Ø Fachtemperatur | 5 °C |
| Höchste Umgebungstemperatur | 32 °C |
| Bruttoinhalt | 347 l |
| Nutzzinhalt Kühlung | 250 l |
| Energieverbrauch im Jahr | 532 kWh |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Klimaklasse | 3 (+25 °C UT und 60 % RF) |
| Temperaturklasse | K4 |
| Lichtquellenart | LED |
| EU-Label Verordnung | 2019/2018 |

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion von Getränkeköhler



Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Umbauarbeiten für Linksanschlag

Umbauarbeiten für Linksanschlag

GTIN: 4059395005981

Artikel-Nr.: 55

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de