

Broszura informacyjna

26 25 200

Szczypce tnące półokrągłe (wydłużone typu „bociani dziób”)

DIN ISO 5745



- Elastyczne końcówki: stabilność i wysoka wytrzymałość na odkształcenia
- Precyzyjne końcówki szczypiec o dużej elastyczności i wytrzymałości na skręcanie
- Półokrągłe, długie i zwężające się szczęki
- Z ostrzami do cięcia drutu miękkiego, średnio twardego i twardego
- Ostrza oddzielnie hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 61 HRC
- Szczęki wygięte pod kątem 40°
- Stal elektryczna wanadowa, kuta, wielokrotnie hartowana olejowo

Ogólna

Nr art.	26 25 200
EAN	4003773035039
Szczypce	chromowane
Główka	chromowane
rękojeści	z wielokomponentowymi nasadkami
Waga	199 g
Wymiary	200 x 48 x 19 mm
Norma	DIN ISO 5745
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne

Zakres cięcia drutu o średniej twardości (średnica)	Ø 3,2 mm
Zakres cięcia drutu twardego (średnica)	Ø 2,2 mm
Grubość szczęki (złącze) (T1)	9,5 mm
Szerokość końcówki (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Długość powierzchni chwytającej (L4)	23,0 mm
Długość szczęki (L3)	73,0 mm
Szerokość główki (W3)	18 mm

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych

