

Broszura informacyjna

30 35 140

- Bardzo wytrzymałe i odporne na zużycie
- Różne rodzaje szczęk
- Długie, okrągłe szczęki
- Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana olejowo

Szczypce płaskie wydłużone

DIN ISO 5745



| Ogólna | |
|-----------|---------------------------------|
| Nr art. | 30 35 140 |
| EAN | 4003773043102 |
| Szczypce | chromowane |
| Główka | chromowane |
| rękojeści | z wielokomponentowymi nasadkami |
| Waga | 102 g |
| Wymiary | 140 x 53 x 17 mm |
| Norma | DIN ISO 5745 |
| REACH | nie zawiera SVHC |
| RoHS | nie dotyczy |

| Atrybuty techniczne | |
|-------------------------------|---------|
| Grubość szczęki (złącze) (T1) | 8,0 mm |
| Szerokość końcówki (W4) | 4,0 mm |
| Tip Thickness (T2) | 2,0 mm |
| Długość szczęki (L3) | 37,5 mm |
| Szerokość główki (W3) | 15,0 mm |

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych