

fetra etagewagen

draagvermogen 500 kg, met 3 etage(s), laadvlak lengte x breedte 850 x 500 mm, etage(s) van hout, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw, wielen met TPE-banden

Artikelnummer: 118820



fetra
Transportgeräte



fetra Etagewagen

draagvermogen 500 kg






etagewagen




- draagvermogen 500 kg
- met 3 etage(s)
- laadvlak lengte x breedte 850 x 500 mm
- hoogte 1055 mm
- etage(s) van hout
- etage(s) recht
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
- staalconstructie, gelast
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- wiel Ø 160 mm
- wielen met TPE-banden
- wielnaaf met groefkogellager
- wielstand rechthoekig
- rem conform EN 1757-3
- 10 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	banden	TPE
type wagen	etagewagen	diameter wiel	160 mm
lengte laadvlak	850 mm	wiellager	groefkogellager
breedte laadvlak	500 mm	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
hoogte	1055 mm	elektrisch geleidend	nee
etages aantal	3 stuks	in-/uitklapbaar	nee
draagvermogen	500 kg	wielstand	rechthoekig
materiaal etage(s)	hout	oppervlak	m. poedercoating
constructies	geen	kleur	briljantblauw // RAL5007
materiaal	staal	norm	EN 1757-3 (rem)
materiaal verwerking	gelast	garantie	10 jaar
euronorm	nee	duwbeugel aantal	1 stuks
etage-inrichting	recht	gewicht	42 kg
wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen		

Gerelateerde Producten

119092		centrale rem voor platformwagens, voor laadvlak lengte x breedte 850 x 500 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
119106		legbord voor etagewagen, lengte x breedte 850 x 500 mm, van sandwichpanelen in decor beuken
146367		wiel, draagvermogen 400 kg, banden lucht, diameter 220 mm, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
158759		wielenset, banden elastiek, niet-strepend, wiel Ø 160 mm, naaf met kogellager, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
158816		scannerhouder voor verzamelwagen, van staal, hoogte x breedte 150 x 120 mm
225600		anti-speekselscherm, van pvc-folie, glashelder, frame van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw, hoogte x breedte x diepte 1410 x 910 x 49 mm, wandhoogte 1110 mm
225609		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagens, voor flessen met 65 - 110 mm diameter, hoogte x breedte x diepte 288 x 69 x 152 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225611		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagens, voor Bode-fles met 500 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 259 x 73 x 144 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225613		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagens, voor Bode-fles met 1000 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 259 x 87 x 160 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225614		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagens, voor Euro-fles met 500 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 280 x 76 x 132 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw

225615		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Euro-fles met 1000 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 284 x 96 x 152 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225618		pakpapier rolhouder voor transportwagen, breedte x diepte 500 x 240 mm, met afscheurrand, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
309734		wiel, met polyamide-banden, diameter 160 mm, naaf met rollager, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar