

VARIOfit

dolly

Extra 100G

draagvermogen 300 kg, laadvlak
lengte x breedte 600 x 300 mm,
laadhoogte 145 mm, platform
gesloten, platform van Multiplex met
rubber laag, 4 zwenkwielen, Met TPE-
banden op kunststof-velg

VE 2 stuks



VARIOfit

Artikelnummer: 139189

VARIOfit Rolplateau Extra 100G

Draagvermogen 300 kg

dolly

- draagvermogen 300 kg
- laadvlak lengte x breedte 600 x 300 mm
- laadhoogte 145 mm
- platform gesloten
- platform van Multiplex met rubber laag
- 4 zwenkwielen
- wiel Ø 100 mm
- Met TPE-banden op kunststof-velg

Technische details

transporttoestel	dolly	materiaal platform	Multiplex
type roller	dolly	oppervlak platform	met rubber laag
draagvermogen	300 kg	stuurstang	nee
euronorm	nee	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
laadhoogte	145 mm	banden	TPE
lengte laadvlak	600 mm	materiaal velg	kunststof
breedte laadvlak	300 mm	diameter wiel	100 mm
platform constructie	gesloten	gewicht	11 kg

