

Rollcart bakwagen met gaas



draagvermogen 600 kg, laadvlak
lengte x breedte 1175 x 775 mm,
hoogte x lengte x breedte 1065 x
1350 x 820 mm, opbouwconstructies:
4 wanden (draadgaas), 1
lengte wand in-/uitklapbaar, deksel
2-voudig in-/uitklapbaar en met
overvalsluiting en ogen voor
hangslot, onderstel met slag- en
krasvaste poedercoating in RAL5010
gentiaanblauw, met TPE-banden



Artikelnummer: 158220

Rollcart Kratwagen

Draagvermogen 600 kg

bakwagen met gaas

- draagvermogen 600 kg
- laadvlak lengte x breedte 1175 x 775 mm
- hoogte x lengte x breedte 1065 x 1350 x 820 mm
- opbouwconstructies: 4 wanden (draadgaas), 1 lengte wand in-/uitklapbaar
- maaswijdte 50 x 50 mm
- deksel 2-voudig in-/uitklapbaar en met overvalsluiting en ogen voor hangslot
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- staalconstructie
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- wiel Ø 200 mm
- met TPE-banden
- zwenkwielen met rem
- rem conform EN 1757-3

Technische details

transporttoestel	transportwagen	plafond	ja
type wagen	bakwagen met gaas	deksel functie	2-voudig in-/uitklapbaar
materiaal	staal	deksel uitrusting	overvalsluiting, ogen voor hangslot
draagvermogen	600 kg	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
lengte laadvlak	1175 mm	banden	TPE
breedte laadvlak	775 mm	diameter wiel	200 mm
hoogte	1065 mm	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
lengte	1350 mm	wielstand	rechthoekig
breedte	820 mm	oppervlak	m. poedercoating
euronorm	nee	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
materiaal platform	MDF	norm	EN 1757-3 (rem)
constructies	4 wanden (draadgaas)	duwbeugel aantal	1 stuks
constructies functie	1 lengte wand in-/uitklapbaar	gewicht	75 kg
maaswijdte	50 x 50 mm		

Gerelateerde Producten

158408	.	4 zwenkwielen (i.p.v. 2 zwenk-/2 bokwielen), voor transportwagen, draagvermogen 600 - 1200 kg, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
--------	---	---