

range vélos semi-vertical SF 10D

hauteur x longueur x profondeur
2010 x 1750 x 1875 mm, 2 x 5
emplacements de réglage
(utilisation double face), pour 60 mm
roues larges, fixation au sol, en acier
avec revêtement en zinc anti-
corrosion



Numéro d'article: 185660



Support cycles incliné vertical SF 10D

range vélos semi-vertical

- hauteur x longueur x profondeur 2010 x 1750 x 1875 mm
- 2 x 5 emplacements de réglage (utilisation double face), pour 60 mm roues larges
- fixation au sol
- en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- Modèle peu encombrant grâce au décalage haut/bas
- Produit livré démonté

Détails techniques

équipement d'extérieur	supports cycles	écartement des roues	350 mm
type de supports cycles	range vélos semi-vertical	installation	tablette
hauteur	2010 mm	type de fixation	sol
longueur	1750 mm	matériau	acier
profondeur	1875 mm	surface de montant	galvanisé
largeur de pneu	60 mm	livraison	démonté
nombre d'emplacements	2 x 5	modèle	peu encombrant grâce au

de réglage	décalage haut/bas
utilisation double face	Poids 78 kg

Cela s'adapte aussi ...

306237		poubelles grillagées, convient pour extérieur, capacité 63 l, hauteur x diamètre 500 x 400 mm, corps acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, soubassement ajourés
509310		stop-trottoirs, convient pour extérieur, hauteur x largeur x profondeur 960 x 470 x 670 mm, convient pour DIN A2, cadre en aluminium anodisé coloris argent
525474		banc d'extérieur, hauteur x largeur x profondeur 740 x 2000 x 380 mm, 9 lames d'assise, assise en lames PVC coloris vert, assise hauteur 440 mm, piètement 6 pieds en polypropylène en vert
527154		balai de voirie, Largeur de travail 600 mm, pour tous types de saleté sur sols rugueux