

**KERN**

## palletweegschaal

UIB

platform van staal, breedte x diepte 840 x 1190 mm, weegbereik van 0 tot 1500 kg, afleesbaarheid in 500 g stappen

**KERN**



Artikelnummer: 221869



## KERN Palletweegschaal UIB

palletweegschaal




- niet ijkbaar
- platform van staal, breedte x diepte 840 x 1190 mm
- weegbereik van 0 tot 1500 kg
- afleesbaarheid in 500 g stappen
- met de functies afstellen (CAL), wissel weegeenheid, hold, optellen
- LC-display
- beschermingsklasse IP67: binnendringen van stof, gedeeltelijk onderdempelen
- batterijgebruik

### Technische details

type weegschaal	palletweegschaal	spanningsvoorzorging	batterijgebruik
ijkbaar	nee	weegschaal uitrusting	LC-display
materiaal platform	staal	hoogte	60 mm
platformbreedte	840 mm	opstelling	legbord
platformdiepte	1190 mm	WEEE-registratienummer	DE80821200
weegbereik	0-1500 kg	WEEE-apparaatsort	klein apparaat cat. 5
afleesbaarheid	500 g	merk volgens EAR-registers	KERN

weegschaalfuncties	afstellen (CAL), wissel weegeenheid, hold, optellen	gewicht 55 kg
ip beschermingsklasse	67: binnendringen van stof, gedeeltelijk onderdempelen	

### Dit past ook bij ...

221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
227890		veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1, afmeting 43, neus van staal, bovenmateriaal leer in zwart/geel, met hoge schacht
227908		unisex-werkbroek, maat M, model comfortabel en breed